

PAC-FJ40-S-F-2M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2509360025
Tipo	PAC-FJ40-S-F-2M5
GTIN (EAN)	4099986601260
CPZ	1 Pieza

PAC-FJ40-S-F-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	628 g
------------	-------

Dati generali

Lunghezza del cavo	2.5 m	Adatto a	segnali analogici
Materiale di base	PVC	Cavo	Cavo LiYCY
Collegamento interfaccia	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Numero di poli, min.	40 poli
Diametro esterno	12,4 ± 1 mm	Interfaccia PLC	FCN CONNECTOR 40P
Sezione del conduttore	0.25 mm ²		

Dati elettrici

Corrente totale, max.	0.125 A	Prova alta tensione	1 KV/1s
Resistenza	≤ 80 mΩ/m	Tensione d'esercizio	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Capacità (filo / fili)	300 pF/m	Capacità (filo / schermo)	300 pF/m

Dati di dimensionamento UL

Corrente totale, max.	0.125 A
-----------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		