

**KLIPPON BDX M20 B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, Ottone
N. d'ordine	<a href="#">2519520000</a>
Tipo	KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)	4050118532029
CPZ	1 Pieza

**KLIPPON BDX M20 B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0.8661 inch
Peso netto	62 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-60 °C...200 °C
-------------------------	-----------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Dati Generali**

Diametro testa	26.20 mm	Volume d'aria	0,25 l / 1 h
O-ring	Silicone	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66
Coppia di serraggio	5 Nm	Silicone	Si
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Campo delle temperature di impiego, max.	200 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogen	esente da alogen	Norme	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J	Apertura della chiave 1	27 mm
Grado di protezione	IP66	Pressacavo	M 20
Materiale di base	Ottone	Guarnizione	Silicone
Filtro	inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)	Filettatura (esterna)	M 20
Lunghezza filettatura	10 mm	Coppia di serraggio controdato, min.	5.00 Nm
Nota: grado di protezione	- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio. - Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenervisi strettamente. - La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri		

**KLIPPON BDX M20 B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

operativi e delle condizioni ambientali.	
Coppia di serraggio supporto, max.	5.00 Nm
Protezione d'accensione	Sicurezza aumentata Ex e

**Numeri certificati pressacavo**

Identificazione	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	CML 19ATEX3347X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx CML 19.0105X	Numero del certificato pressacavo (CSA) E340660	
DEF   Condizioni di omologazione	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		