

KLIPPON BDX M20 B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, Ottone
N. d'ordine	<u>2519520000</u>
Tipo	KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)	4050118532029
CPZ	1 Pieza



KLIPPON BDX M20 B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazion	

Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0.8661 inch
Peso netto	62 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C	200°C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati Generali

Dati Generali			
Diametro testa	26.20 mm	Volume d'aria	0,251/1h
O-ring	Silicone	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66
Coppia di serraggio	5 Nm	Silicone	Sì
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Campo delle temperature di impiego, max.	200 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	esente da alogeni	Norme	IEC 60079-0, IEC 60079-31
Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J	Apertura della chiave 1	27 mm
Grado di protezione	IP66	Pressacavo	M 20
Materiale di base	Ottone	Guarnizione	Silicone
Filtro	inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)	Filettatura (esterna)	M 20
Lunghezza filettatura	10 mm	Coppia di serraggio controdado, min.	5.00 Nm
Nota: grado di protezione	- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più	Grado di protezione (UL)	Type 4

basso per permettere un corretto drenaggio. - Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenervisi strettamente. - La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri

Data di creazione 02.11.2025 05:47:14 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2



KLIPPON BDX M20 B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	operativi e delle condizioni ambientali.		
Coppia di serraggio supporto, max.	5.00 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	5.00 Nm
Protezione d'accensione	Sicurezza aumentata Ex e	Coppia di serraggio controdado, max.	5.00 Nm
Numeri certificati pressacav	/ 0		
Identificazione	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	CML 19ATEX3347X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx CML 19.0105X	Numero del certificato pressacavo (CSA) E340660	
DEF Condizioni di omologazione	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-18-28-17
ECLASS 13.0	27-18-28-17	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

3 Versione catalogo / Disegni