

KLIPPON BDX M20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
N. d'ordine	2519550000
Tipo	KLIPPON BDX M20 S
GTIN (EAN)	4050118532043
CPZ	1 Pieza

KLIPPON BDX M20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0.8661 inch
Peso netto	60 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C...200 °C
-------------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro testa	26.20 mm	Volume d'aria	0,25 l / 1 h
O-ring	Silicone	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66
Coppia di serraggio	5 Nm	Silicone	Si
Campo delle temperature di impiego, max.	200 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogen	esente da alogeni
Norme	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J
Apertura della chiave 1	27 mm	Grado di protezione	IP66
Pressacavo	M 20	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Guarnizione	Silicone	Filtro	inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)
Filettatura (esterna)	M 20	Lunghezza filettatura	10 mm
Coppia di serraggio controdado, min.	5.00 Nm	Nota: grado di protezione	- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio. - Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenervisi strettamente. - La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri operativi e delle condizioni ambientali.

Grado di protezione (UL)	Type 4
--------------------------	--------

Coppia di serraggio supporto, max.	5.00 Nm
------------------------------------	---------

KLIPPON BDX M20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Coppia di serraggio supporto, min.	5.00 Nm
Coppia di serraggio controdado, max.	5.00 Nm

Protezione d'accensione

Ex e

Numeri certificati pressacavo

Identificazione	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	CML 19ATEX3347X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx CML 19.0105X		
DEF Condizioni di omologazione	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		