


H1,5/14DS SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero |
| N. d'ordine | 2528620000 |
| Tipo | H1,5/14DS SW BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118539431 |
| CPZ | 4200 Pieza |

H1,5/14DS SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E354986 |

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|--------|
| Peso netto | 0.12 g |
|------------|--------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali su bobina colore nero | Versione | Standard |
|----------------------|---------------------------------|----------|----------|
|----------------------|---------------------------------|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|---------------------|---|---------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1.7 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 8 mm |
| Diametro del collare (D2) | 3.9 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 14.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.15 mm | Lunghezza di spellatura | 10 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 1.5 mm ² | Colore | DIN |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Disegno

