

UV66-ECO-10-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I pannelli touch u-view Eco di Weidmüller offrono un'eccellente qualità dell'immagine e possono essere usati nella maggior parte degli ambienti industriali. L'assortimento prodotti presenta varie dimensioni di schermi da 4,3" a 10,1" e ha schermi tattili resistivi. Tutti i pannelli sono dotati di un sistema operativo Linux e di un browser compatibile HTML5 e sono ottimizzati per le applicazioni web tramite la modalità kiosk integrata e la loro semplicità di configurazione. Sono pertanto la soluzione ideale per le visualizzazioni basate sul web e consentono l'accesso a una varietà di server web, ad esempio u-OS, u-create PRO-CON-WEB, u-control web e molti altri. I pannelli vantano un design particolarmente piatto con una custodia industriale IP66.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66 |
| N. d'ordine | 2555790000 |
| Tipo | UV66-ECO-10-RES-W |
| GTIN (EAN) | 4050118566154 |
| CPZ | 1 Pieza |

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E512053 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------------|
| Profondità | 36.8 mm | Profondità (pollici) | 1.4488 inch |
| Posizione verticale | 190 mm | Altezza (pollici) | 7.4803 inch |
| Larghezza | 268 mm | Larghezza (pollici) | 10.5512 inch |
| Spessore della parete, min. | 2 mm | Spessore della parete, max. | 6 mm |
| Peso netto | 882 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -20 °C ... +85 °C | Temperatura d'esercizio | 0 °C ... +50 °C |
| Umidità | Umidità relativa dal 10 a 95%, senza formazione di condensa | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f |

Dati di sistema

| | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------------------------|
| Memory (RAM) | 1 GB | Sistema operativo | Linux + Browser (HTML5) |
| Memory | 16 MB | Interfaces behind | 1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45) |
| Processore | Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support) | Memoria (Flash) | 4 GB |
| | | | |

Dati generali

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--------|
| Grado di protezione | IP66 | |
| Sistema operativo | Linux + Browser (HTML5) | |
| Campo alimentazione tensione | Tipo di tensione | DC |
| | Tensione, min. | 20.4 V |
| | Tensione, max. | 27.6 V |
| Alimentazione | 24 V DC | |
| MTBF senza LCD | 72.25 a | |
| MTBF con LCD | 5.29 a | |

Dispositivi

| | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Grandezza | 10.1" | Risoluzione | 1024 x 600 |
| Numero di colori visualizzabili | 16000000 M | Luminanza | 400 cd/m ² |

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------|
| Touch screen | resistivo | Display materiale | Plastica |
| Angolo (verticale) | Top: 70° / Bottom: 70° | Materiale struttura | Plastica |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001412 | ETIM 9.0 | EC001412 |
| ETIM 10.0 | EC001412 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-01 | | |


UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Maße (mm) / Dimensions (mm)




| | LCD | A | B | C | D |
|-------------------|-------|-----|-----|------|---|
| UV66-ECO-4-RES-W | 4,3" | 126 | 95 | 26.6 | 5 |
| UV66-ECO-7-RES-W | 7" | 192 | 144 | 25.9 | 5 |
| UV66-ECO-10-RES-W | 10,1" | 272 | 194 | 28 | 5 |

Montageausschnitt / Panel cut-out



| | LCD | E (mm) | F (mm) |
|-------------------|-------|--------|--------|
| UV66-ECO-4-RES-W | 4,3" | 111 | 80 |
| UV66-ECO-7-RES-W | 7" | 175 | 127 |
| UV66-ECO-10-RES-W | 10,1" | 256 | 178 |

Montageabstände / Mounting distances



| X | Y | Z |
|---------|---------|---------|
| > 51 mm | > 51 mm | > 51 mm |

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

