

ZQV 35N-10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 57 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 16.30, Isolato: Sì, Larghezza: 21.4 mm	
N. d'ordine	<u>2562670000</u>	
Tipo	ZQV 35N-10	
GTIN (EAN)	4050118571271	
CPZ	10 Pieza	



ZQV 35N-10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Boulo	0 /				
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi			_		
Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0.1575 inch		
Posizione verticale	56.65 mm	Altezza (pollici)	2.2303 inch		
Larghezza	21.4 mm	Larghezza (pollici)	0.8425 inch		
Peso netto	10 g				
Temperature					
Tomporatura di magazzinaggia	25 °C 55 °C	Tomporatura ambianta	-5 °C40 °C		
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio	-25 °C55 °C -60 °C130 °C	Temperatura dispersizio continuo min			
Temperatura d'esercizio Temperatura d'esercizio continuo, ma					
Conformità ambientale del p	prodotto				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Aaltri dati tecnici			,		
Tina di fiasanzia	innestata	laturnia ni di manta naia	Mantannia dinatta		
Tipo di fissaggio Esecuzione a prova di esplosione	innestato No	Istruzioni di montaggio Tipo di montaggio	Montaggio diretto innestato		
		inpo di montaggio	imestato		
Dati caratteristici del sistem	1 a				
Versione	Collegamento trasversale				
Dati dei materiali	,				
Materiale di base	Wemid	Colori	arancione		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	arancione		
Dati dimensionamento					
Corrente nominale	57 A				
Dimensioni			<u>'</u>		
Passo in mm (P)	16.30 mm				
Generale					
Numero di poli	2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
·		istruzioni di montaggio	Workaggio diretto		
Nota importante					
Informazioni sul prodotto	Per motivi di stabilità e temperatura, è possibile rompere unicamente il 60% degli elementi di contatto L'utilizzo di collegamenti trasversali riduce la tensione di dimensionamento a 400 VL'utilizzo di collegamenti trasversali tagliati con bordi di taglio neutri permette di ridurre la tensione a 25 V				

Data di creazione 12.11.2025 04:51:32 MEZ

Versione catalogo / Disegni



ZQV 35N-10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Foglio dati

ZQV 35N-10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





