

**RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'assortimento prodotti include i seguenti modelli:

- 90° orizzontale e 180° verticale
  - Con gancio verso l'alto / gancio verso il basso
  - Processi di saldatura THT, THR o SMD
  - Ampia gamma di forme diverse, anche con LED integrati e linguette per contatto schermato
  - Categoria di prestazione da Cat. 3 a Cat. 6
  - Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)
  - Compatibile con connettore RJ45 modulare secondo ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
  - Rigidità dielettrica  $\geq 1500$  V AC RMS (valore di picco 2250 V AC) secondo IEEE 802.3
  - Rigidità dielettrica  $\geq 1500$  V AC (valore di picco)  $\geq 1500$  V DC secondo IEC 60603
- Caratteristiche e vantaggi:
- Intervallo di temperatura ampliato da  $-40$  °C a  $+85$  °C per massime prestazioni
  - Strato dorato rinforzato ( $30\mu$ ) per una migliore protezione anticorrosione
  - La distanza di almeno 0,3 mm assicura una perfetta saldatura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | OMNIMATE Data - Jack modulare RJ45, Connettore per circuito stampato, Cat. 5, Collegamento a saldare THT/THR, 90°, alto, nessuno, Sì, Cicli di inserimento: 750, Numero di poli: 12, PA 9T, 30...80 $\mu$ " Ni / $\geq 30$ $\mu$ " Au , Tape |
| N. d'ordine | <a href="#">2562950000</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo        | RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL                                                                                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)  | 4050118571974                                                                                                                                                                                                                                |
| CPZ         | 200 Pieza                                                                                                                                                                                                                                    |
| Imballaggio | Tape                                                                                                                                                                                                                                         |

## RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |             |                      |             |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 15.7 mm     | Profondità (pollici) | 0.6181 inch |
| Posizione verticale | 16.74 mm    | Altezza (pollici)    | 0.6591 inch |
| Altezza minima      | 13.44 mm    | Larghezza            | 16.4 mm     |
| Larghezza (pollici) | 0.6457 inch | Peso netto           | 4.08 g      |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Specifiche di sistema

|                                                 |                                                        |      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| Numero di poli                                  | 12                                                     |      |
| LED                                             | Sì                                                     |      |
| Lunghezza spina a saldare (l)                   | 2.75 mm                                                |      |
| Montaggio su circuito stampato                  | Collegamento a saldare THT/THR                         |      |
| Passo in pollici (P)                            | 0.050 "                                                |      |
| Materiale della schermatura                     | Ottone                                                 |      |
| Schermatura                                     | Sì                                                     |      |
| Uscita laterale, proprietà                      | Flangia a saldare                                      |      |
| Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)      | ± 0,1 mm                                               |      |
| Numero di codoli a saldare per polo             | 1                                                      |      |
| Tipo di collegamento                            | Collegamento a saldare                                 |      |
| Diametro foro di equipaggiamento (D)            | 0.9 mm                                                 |      |
| Categoria                                       | Cat. 5                                                 |      |
| Famiglia prodotti                               | OMNIMATE Data - Jack modulare RJ45                     |      |
| Passo in mm (P)                                 | 1.27 mm                                                |      |
| Grado di protezione                             | IP20                                                   |      |
| Cicli di inserimento                            | 750                                                    |      |
| Cablaggio                                       | 8 poli                                                 |      |
| Angolo di uscita                                | 90°                                                    |      |
| Corrente diretta                                | 20 mA                                                  |      |
| Tensione diretta, max                           | 2.6 V                                                  |      |
| Superficie di schermatura                       | nichelato                                              |      |
| Colore del LED destro                           | giallo                                                 |      |
| Linguette di schermatura                        | nessuno                                                |      |
| Categoria di prestazione                        | Cat. 5                                                 |      |
| Processo di saldatura                           | Saldatura Reflow, Saldatura manuale, Saldatura ad onda |      |
| Opzione Latch                                   | alto                                                   |      |
| Dimensioni del codolo a saldare                 | ottagonale                                             |      |
| Tolleranza lunghezza codolo a saldare           | Tolleranza inferiore con prefisso (indica il minimo)   | -0.2 |
|                                                 | Tolleranza superiore con prefisso (indica il massimo)  | +0.2 |
|                                                 | Tolleranza, unità di misura                            | mm   |
| Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare | +0.2 / -0.2 mm                                         |      |
| Tolleranza della posizione del codolo a saldare | ± 0,15 mm                                              |      |
| Tensione diretta, min                           | 1.8 V                                                  |      |
| Colore del LED sinistro                         | verde                                                  |      |

## RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Caratteristiche elettriche

|                                       |                      |                                        |           |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|
| Rigidità dielettrica contatto-schermo | 1500 V DC            | Rigidità dielettrica contatto-contatto | 1000 V DC |
| Resistenza di passaggio               | <25 mΩ               | Resistenza d'isolamento                | ≥ 500 MΩ  |
| Tensione nominale                     | 125 V                | Corrente nominale                      | 1.5 A     |
| PoE / PoE+                            | secondo IEEE 802.3at |                                        |           |

## Standard

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Connettori a norma | IEC 60603-7-51 |
|--------------------|----------------|

## Dati del materiale

|                                  |                        |                                           |                            |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Materiale isolante               | PA 9T                  | Colori                                    | nero                       |
| Tabella dei colori (simile)      | RAL 9011               | Gruppo materiali isolanti                 | II                         |
| Comparative Tracking Index (CTI) | ≥ 500                  | Resistenza d'isolamento                   | ≥ 500 MΩ                   |
| Moisture Level (MSL)             | 1                      | Classe d'infiammabilità UL 94             | V-0                        |
| Materiale base dei contatti      | Lega di fosforo-bronzo | Materiale dei contatti                    | Lega in rame               |
| Superficie dei contatti          | Oro su nichel          | Struttura a strati del connettore maschio | 30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au |
| Temperatura di magazzino, min.   | -40 °C                 | Temperatura di magazzino, max.            | 85 °C                      |
| Temperatura d'esercizio, min.    | -40 °C                 | Temperatura d'esercizio, max.             | 85 °C                      |

## Imballaggio

|                              |           |                         |                   |
|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Imballaggio                  | Tape      | Lunghezza VPE           | 356.00 mm         |
| Larghezza VPE                | 344.00 mm | Altezza VPE             | 126.00 mm         |
| Diametro Ø bobina nastro (A) | 330 mm    | Resistenza superficiale | Rs = 109 - 1012 Ω |


## Nota importante

|      |
|------|
| Note |
|------|


## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002637    | ETIM 7.0    | EC002637    |
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 9.1  | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 | ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |


### Disegno quotato




### Disegno quotato



### Disegno quotato



## Disegno del circuito stampato



## RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Disegni

www.weidmueller.com

|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    |                                                                    |
|------|----|---|---|---|-----|---|---|-------|----|--------------------------------------------------------------------|
| RJ45 | G1 | R | 1 | U | 3.2 | E | 4 | GY/GY | TY | RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY                                           |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    |                                                                    |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>Packaging</b>                                                   |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | TY                                                                 |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | RL                                                                 |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Tiny in box (manual assembly)<br>True on Rail (automated assembly) |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>LED</b>                                                         |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Y/G                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Green/Green                                                        |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | G/Y                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Green/Yellow (standard)                                            |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | G/Y/GY                                                             |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Green/Yellow/Green-Yellow                                          |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | G/G                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Orange/Green                                                       |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | R/O                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Red/Orange                                                         |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | ...                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | (further combinations possible)<br>without LED                     |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>Contact surface thickness</b>                                   |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 4                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 1 = 3µ", 2 = 5µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"                     |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>EMI tabs (ground fingers)</b>                                   |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | E                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | N                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | E = with EMI tabs<br>N = without EMI tabs                          |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>Solder Pin length</b>                                           |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 3.2                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 1.6                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 3.2 mm<br>1.6 mm                                                   |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | D                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | SMD                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>Direction, latch style</b>                                      |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | U                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Horizontal (90°, side entry), latch up                             |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | D                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Horizontal (90°, side entry), latch down                           |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | V                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Vertical (180°, top entry)                                         |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Y                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Diagonal (45°), latch up                                           |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>Number of Ports</b>                                             |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 1                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 12, 14, ...                                                        |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | multi ports side by side, Multiport                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 21, 41, ...                                                        |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | multi ports about each other, Multi-level                          |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>Assembly on PCB</b>                                             |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | R                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Through Hole Bellow - THB                                          |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Soldering process: Wave or Reflow soldering                        |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | S                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Surface Mount Technology - SMT                                     |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Soldering process: Reflow soldering                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | T                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Through Hole Technology - THT                                      |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Soldering process: Wave                                            |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | <b>Performance Category</b>                                        |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | C5                                                                 |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Category 5                                                         |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | C6                                                                 |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Category 6                                                         |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | C6A                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Category 6A                                                        |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | C6e                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Category 6e                                                        |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | M                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 10/100 Mbit                                                        |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | G1                                                                 |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 10/100/1000 Mbit                                                   |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | G10                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 10 Gbit                                                            |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | U                                                                  |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | Unshielded                                                         |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | MP                                                                 |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 10/100 Mbit with PDE                                               |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | MP+                                                                |
|      |    |   |   |   |     |   |   |       |    | 10/100 Mbit with PDE+                                              |

## Legenda

## RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Controprezzi

## RJ45 crimp

Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,05 mm




## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | IE-P                       | Versione                                                            |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">8813100000</a> | Spina RJ45, senza protezione antipiegamento; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / |
| GTIN (EAN)  | 4032248512850              | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20                                 |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                                     |
| Tipo        | IE-P63                     | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">8813110000</a> | Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A /   |
| GTIN (EAN)  | 4032248512867              | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | IE-P70                     | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">8813120000</a> | Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A /   |
| GTIN (EAN)  | 4032248512874              | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | IE-PM-RJ45-TH              | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1963580000</a> | Connettore RJ45 crimp, Connettore senza bussola di protezione       |
| GTIN (EAN)  | 4032248645688              | antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)              |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                                     |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-TH-BK           | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1963590000</a> | Connettore RJ45 crimp, Connettore con bussola di protezione         |
| GTIN (EAN)  | 4032248645695              | antipiegamento in nero, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)      |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-TH-BK-P         | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">2584980000</a> | Connettore RJ45 crimp, con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5     |
| GTIN (EAN)  | 4050118593556              | mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)                                           |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                     |

## diritto

Connettore a innesto RJ45 (senza l'uso di utensili) secondo IEC 60603-7-51.



## RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1    | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1992850000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, diritto, Cat.6A / |
| GTIN (EAN)  | 4050118378115              | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A                         |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6    | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1992820000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, diritto, Cat.6A / |
| GTIN (EAN)  | 4050118377897              | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A                         |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1    | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1992860000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, diritto, Cat.6A / |
| GTIN (EAN)  | 4050118378108              | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B                         |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6    | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1992830000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, diritto, Cat.6A / |
| GTIN (EAN)  | 4050118377972              | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B                         |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6    | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1992840000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, diritto, Cat.5    |
| GTIN (EAN)  | 4050118378023              | (ISO/IEC 11801), PROFINET                                             |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                       |

## angolato con pressacavo

Connettore a innesto RJ45 (senza l'uso di utensili)  
 secondo IEC 60603-7-51.



## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1     | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1518080000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, |
| GTIN (EAN)  | 4050118324969              | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A               |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                      |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6     | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1992870000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, |
| GTIN (EAN)  | 4050118378054              | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A               |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                      |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1     | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1518090000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, |
| GTIN (EAN)  | 4050118325300              | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B               |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                      |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6     | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1992890000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, |
| GTIN (EAN)  | 4050118378122              | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B               |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                      |

## RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6     | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1518100000</a> | Spina di collegamento RJ45 con contatti penetranti, angolato, 4x90°, |
| GTIN (EAN)  | 4050118325232              | Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET                                      |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                      |

## RJ45 senza bisogno di utensili



Connettori RJ45 (senza utensili) secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,6 mm

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                  |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-BK           | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1963600000</a> | Spina di collegamento RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 |
| GTIN (EAN)  | 4032248645725              | 2010), 8 poli, 4 poli, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET  |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                  |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-BK-A         | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1132040000</a> | Spina di collegamento RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 |
| GTIN (EAN)  | 4032248912155              | 2010), 8 poli, EIA/TIA T568 A                                    |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                  |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-BK-B         | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1132050000</a> | Spina di collegamento RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 |
| GTIN (EAN)  | 4032248912148              | 2010), 8 poli, EIA/TIA T568 B                                    |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                  |
| Tipo        | IE-PS-RJ45-FH-BK-P         | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1132060000</a> | Spina di collegamento RJ45 IDC, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 poli,   |
| GTIN (EAN)  | 4032248912162              | PROFINET                                                         |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                  |