

Le barre di distribuzione di fase a forcella a 1 polo vengono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti del quadro di comando, come gli interruttori automatici, gli interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Barra conduttrice di fase (morsetti), 80, Numero di poli: 37, Isolato: Sì, 16
N. d'ordine	<a href="#">2657920000</a>
Tipo	G-1L-27-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672602
CPZ	50 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-06-01T00:00:00+02:00

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	16.8 mm	Profondità (pollici)	0.6614 inch
Posizione verticale	16.5 mm	Altezza (pollici)	0.6496 inch
Larghezza	1016 mm	Larghezza (pollici)	39.9999 inch
Peso netto	47.12 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione No

**Dati dei materiali**

Colori grigio

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	16 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	80 A		

**Dimensioni**

Passo in mm (P) 27.00 mm

**Generale**

Numero di poli 37

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni



## Disegno



## Accessori

### Morsetti di alimentazione



I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FIT 25 GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2659050000</a>	Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
CPZ	10 ST	
Tipo	FIT 25 SN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2659060000</a>	Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
CPZ	30 ST	
Tipo	FIT 50 GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2659070000</a>	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
CPZ	3 ST	
Tipo	FIT 50 GN/F	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2659090000</a>	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
CPZ	3 ST	
Tipo	FIT 50 SN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2659080000</a>	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
CPZ	3 ST	
Tipo	FIT 50 SN/F	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2659100000</a>	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
CPZ	3 ST	

### Terminali e coperture



I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PROTECTION COVER G+S /5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2659040000</a>	Coperchio morsetto, giallo, Posizione verticale: 18.3 mm, Larghezza:
GTIN (EAN)	4050118671490	8.1 mm, Profondità: 18 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	END CAP G+S 1L/10-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2658970000</a>	Coperchio morsetto, grigio, Posizione verticale: 16.8 mm, Larghezza:
GTIN (EAN)	4050118671551	4.5 mm, Profondità: 16.8 mm
CPZ	50 ST	