

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Illustration similar

I processi di produzione devono essere costantemente resi più efficienti. Oltre alla prestazione, anche l'efficienza energetica e la sostenibilità rivestono un ruolo sempre più importante nell'industria all'avanguardia. Gli alimentatori PROtop combinano dati prestazionali eccellenti con una sostenibilità esemplare, che ha un impatto positivo sulla produttività dell'intero impianto di produzione.

PROtop offre una serie di vantaggi che offrono un vantaggio competitivo. Questi includono la riduzione permanente dei costi energetici grazie ad un livello di efficienza elevato e all'aumento della disponibilità degli impianti, dovuto ad una lunga durata e a valori MTBF elevati. Inoltre, è presente un'alta densità funzionale dovuta a design di salvataggio estremamente spaziosi.

PROtop può ottenere risparmi significativi rispetto agli alimentatori tradizionali. La sua maggiore efficienza incrementato consente di risparmiare in media 50 kWh al giorno in un impianto di produzione di medie dimensioni con circa 100 alimentatori PROtop che lavorano in funzionamenti a tre turni. Ciò aggiunge fino a oltre 15.000 kWh all'anno e migliora anche l'impronta di carbonio dell'impianto. La durata, pari al doppio di quella degli alimentatori standard, riduce in modo sostenibile anche i costi di riacquisto e di scambio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Power supply, switch-mode power supply unit, 24
	V
N. d'ordine	<u>2568980000</u>
Tipo	PRO TOP1 120W 24V 5A F
GTIN (EAN)	4050118579703
CPZ	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni























ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E255651
Certificato Nr. (cULusEX)	E470829

Dimensioni e pesi

Profondità	125 mm	Profondità (pollici)	4.9212 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5.1181 inch
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1.378 inch
Peso netto	850 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio	595 % senza rugiada	Avvio	≥ -40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Ingresso

Tecnica di collegamento	PUSH IN con attuatore	
Campo della tensione d'ingresso AC	85277 V AC	
Prefusibile consigliato	5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C	
Campo di frequenze AC	4565 Hz	
Tensione nominale d'ingresso	110240 V AC / 120340 V DC	
Protezione contro le sovratensioni ingresso	Varistore	
Fusibile d'ingresso (interno)	Sì	
Campo tensione d'ingresso DC	48410 V DC (Derating 40% @ 48 V DC)	
Corrente di punta	max. 5 A	
Assorbimento di corrente in relazione	Tipo di tensione	AC
alla tensione d'ingresso	Tensione d'ingresso	100 V
	Corrente d'ingresso	2 A
	Tipo di tensione	DC
	Tensione d'ingresso	120 V
	Corrente d'ingresso	2 A
Resistenza elettrica di ingresso, max.	AC/DC	
Potenza assorbita nominale	131.9 VA	

Data di creazione 11.11.2025 01:40:11 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Uscita				
Potenza erogata	120 W			
Tempo manten. con interruz. rete	> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC			
Tecnica di collegamento	PUSH IN con attuatore			
Tensione nominale d'uscita	24 V DC ± 1 %			
Ondulazione residua, picchi d'interruzione	<50 mVss @ UNenn, Full L	<50 mVss @ UNenn, Full Load		
Parallelabilità	Sì, per l'aumento di ridond	anza e potenza (con MOSFET ORing)		
Tensione d'uscita, max.	28.8 V	, ,		
Tensione d'uscita, min.	22.5 V			
Corrente d'uscita, max.	5 A			
Tensione d'uscita osservazioni	regolabile con potenziome	tro o modulo di comunicazione		
Corrente d'uscita nominale per Unom.	5 A @ 60 °C			
Protezione contro la tensione inversa	Sì			
DCL - riserva per carico di punta	Durata Boost	5 s		
	Multiplo della corrente no			
	Durata Boost	15 ms		
	Multiplo della corrente no			
Tempo di salita	≤ 100 ms			
Dati generali				
Duti generan				
Fattore di potenza (ca.)	> 0.85	Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.	> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC	
Grado di efficacia	91%	Grado di protezione	IP20	
Classe di sovratensione	III, II	Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	Orizzontale su guida DIN TS 35, in alto e in basso 50 mm di spazio per il flusso d'aria libero, 10 mm di spazio per i sottogruppi vicini.	
Esecuzione della custodia	Metallo, resistente alla corrosione	Derating	> 60°C (2,5% / 1°C)	
Corrente di dispersione verso terra, max	. 3.5 mA	Rivestimento conforme	No	
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	5 W	Protezione contro il cortocircuito	Sì, interno	
Potenza dissipata, carico nominale	11.8 W			
EMC / Urto / Vibrazione				
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	30 g in tutte le direzioni	Emissione acustica secondo EN55032	Classe B	
Controllo immunità ai disturbo secondo	EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011	Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6	2,3 g (su guida DIN), 4 g (con montaggio diretto)	

Isolamento

Classe di sovratensione	III, II	Grado di lordura	2
Classe di protezione	I, con collegamento PE	Tensione di isolamento ingresso/uscita	3.5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra	3.2 kV	Tensione d'isolamento uscita/terra	0.5 kV

A1:2011

Data di creazione 11.11.2025 01:40:11 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sicurezza elettrica (norme app	olicate)		
Attrezzature elettriche delle macchine	secondo EN60204	Bassa tensione protettiva	SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	Secondo EN 61558-2-16		
Dati di collegamento (ingresso	o)		
Tannian di calla gamanta	PUSH IN con attuatore	Numero di morsetti	2 may 1 /N /DF
Tecnica di collegamento Lama cacciavite	0.6 x 3.5	Sezione di collegamento cavo, AWG/	3 per L/N/PE 12 AWG
Larria Cacciavite	0,0 x 3,5	kcmil , max.	12 AVVG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, min.	20 AWG	Sezione di collegamento cavo, flessibile max.	,2.5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile min.	,0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0.5 mm ²		
Dati di collegamento (segnale)		
Sezione di collegamento del conduttore flessibile (segnale), max.	, 1.5 mm²	Tecnica di collegamento	PUSH IN
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, max.	16	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0.14 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.	. 0.14 mm²
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, min.	26 mm ²		
Dati di collegamento (uscita)			
Tecnica di collegamento	PUSH IN con attuatore	Numero di morsetti	4 (++ / –)
Sezione di collegamento cavo, AWG/	12 AWG	Sezione di collegamento cavo, AWG/	26 AWG
kcmil, max.	12 AVVG	kcmil , min.	ZOAWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile max.	,2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile min.	,0.2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0.2 mm ²
Lama del cacciavite	0,6 x 3,5	111111.	
Segnalazione	-,,-		
Contatto equipotenziale	Sì	LED verde/rosso	Verde: in esercizio (senza guasti), Verde lampeggiante: messaggio di avviso anticipato I>90% Verde/rosso lampeggiante uscita disinserita (modalità disinserimento), Rosso lampeggiante: sovraccarico/errore
Stato relè (carico max.)	Tensione di uscita OK (30 V DC / 1 A)		
Garanzia			
D : 1	0 .		
Periodo	3 anni		

Data di creazione 11.11.2025 01:40:11 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 9.0	27-04-07-01
ECLASS 9.1	27-04-07-01	ECLASS 10.0	27-04-07-01
ECLASS 11.0	27-04-07-01	ECLASS 12.0	27-04-07-01
ECLASS 13.0	27-04-07-01	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/1 V0 GF SW	Versione
N. d'ordine	1478990000	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 12 mm,
GTIN (EAN)	4050118286892	130 °C
CPZ	50 ST	
Tipo	WEW 35/2 V0 GF SW	Versione
Tipo N. d'ordine	WEW 35/2 V0 GF SW 1479000000	Versione Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm,
•	,	

Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	<u>2749610000</u>	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza
GTIN (EAN)	4050118896350	della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
CPZ	1 ST	

Installazione



Accessorio di montaggio per alimentatori Weidmüller.

Data di creazione 11.11.2025 01:40:11 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PRO TOP BRACKETS	Versione
N. d'ordine	<u>2575900000</u>	Mounting foot
GTIN (EAN)	4050118683059	
CPZ	1 ST	
Tipo	MTA 30 MF	Versione
N. d'ordine	1251320000	Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN)	4050118042702	
CPZ	20 ST	
Tipo	CP A WALLADAPTER 30 MM	Versione
N. d'ordine	1461870000	
GTIN (EAN)	4050118268225	
CPZ	1 ST	

Connect Power PROtop Moduli supplementari



I moduli di comunicazione plug-in di Weidmüller consentono ai singoli componenti di attivare per lo scambio di dati importanti con il cloud. Questo getta le basi per un'ottimizzazione mirata dei processi mediante il monitoraggio delle condizioni e la possibilità di controllo remoto: possono fornire un contributo i fattori che svolgono un ruolo determinante nell'aumento del grado di efficienza, della qualità, della stabilità di processo e della disponibilità. I moduli di comunicazione sono progettati in base al protocollo IP20 protetto, possono essere utilizzati senza utensili e possono essere adattati in modo flessibile ai diversi protocolli di comunicazione personalizzabili.

Dati generali per l'ordinazione

90	general per resumazione		
Tipo	PRO COM CAN OPEN	Versione	
N. d'ordine	2467320000	Communication module	
GTIN (EAN)	4050118482225		
CPZ	1 ST		
Tipo	PRO COM CAN OPEN EX	Versione	
N. d'ordine	2467340000	Communication module	
GTIN (EAN)	4050118481822		
CPZ	1 ST		
Tipo	PRO COM DISPLAY 7S	Versione	
N. d'ordine	2466960000	Communication module	
GTIN (EAN)	4050118481808		
CPZ	1 ST		
Tipo	PRO COM IO-LINK	Versione	
N. d'ordine	<u>2587360000</u>	Communication module	
GTIN (EAN)	4050118599152		
CPZ	1 ST		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

BLF 5.08HC/180F SN



Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLF 5.08HC/03/180F SN B	Versione	'	
N. d'ordine	1012650000	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,		
GTIN (EAN)	4032248720309	Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,		
CPZ	72 ST	max. : 3.31 mm², Box		

BCF 3.81/180F



PUSH IN - L'innovativo sistema di collegamento Weidmüller semplifica il processo di collegamento dei conduttori.

I vantaggi per gli utilizzatori e per le applicazioni:

- Elevata densità di imballaggio grazie all'altezza ridotta dei componenti. Basta inserire il conduttore preparato e il gioco è fatto
- Elevata densità dei componenti con la striscia di connettori a due strati compatta SCDN / SCDN-THR
- Lavorazione semplificata grazie ai pulsanti integrati per l'apertura dell'unità di serraggio
- Uso intuitivo, poiché l'area di ingresso dei conduttori e l'area di movimentazione sono distintamente separate
- Chiusura e apertura senza l'uso di utensili grazie all'utilizzo della leva di sgancio brevettata di Weidmüller (LR)

I connettori ad innesto di Weidmüller, passo 3,81 mm (0,15 pollici), sono compatibili con il layout dei tradizionali connettori ad innesto, possono essere codificati e presentano dello spazio per la stampa.

9

Dati generali per l'ordinazione

Data di creazione 11.11.2025 01:40:11 MEZ

90	. gonorum por r orumuziono	
Tipo	BCF 3.81/03/180F SN BK	Versione
N. d'ordine	<u>1347850000</u>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm,
GTIN (EAN)	4050118152517	Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Campo di
CPZ	50 ST	sezioni, max. : 1.5 mm², Box



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

BLF 5.00HC/180F SN



Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.00HC PUSH IN dei connettori femmina BLZ 5.00HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.00 HC non è inferiore ai suoi predecessori:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente

Dati generali per l'ordinazione

general per recurrence		
Tipo	BLF 5.00HC/04/180F SN B	Versione
N. d'ordine	<u>2568270000</u>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm,
GTIN (EAN)	4050118578805	Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	72 ST	max. : 3.31 mm², Box

Data di creazione 11.11.2025 01:40:11 MEZ