# **CABTITE SE 32-33 LRG BK**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Sia che usiate cavi di diametro grende o piccolo, Cabtite vi offre sempre la guarnizione adatta.

La forma conica della guarnizione permette agli inserti griglia a incastro precedentemente posizionati di essere sponti con facilità dall'interno all'esterno. L'elemento sigilla con affidabilità gli spazi intermedi e fornisce funzione di fermacavo secondo DIN EN 62444. Gli inserti guarnizione combinati ai telai raggiungono un grado di protezione IP66. Grazie alla forma fessurata con taglio ondulato, è particolarmente indicata per cavi confezionati.

- Gli inserti guarnizione neri sono progettati per temperature di funzionamento particolarmente elevate e garantiscono una classe di infiammabilità UL 94 HB
- Le guarnizioni grigie rispettano la classe di infiammabilità UL 94 VO, pertanto sono adatte alle esigenze dell'industria ferroviaria
- Utilizzando degli inserti multipli, possono essere fatti passare attraverso una guarnizione due o più cavi, così come dei cavi speciali

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guarnizione, Cabtite (sistema di inserimento c TPE, Nero assoluto, Posizione verticale: 42.8 m Larghezza: 42.8 mm, Profondità: 17.7 mm, -40 °C120 °C, IP66	
N. d'ordine	<u>2583630000</u>	
Tipo	CABTITE SE 32-33 LRG BK	
GTIN (EAN)	4050118616880	
CPZ	10 Pieza	

1

# **CABTITE SE 32-33 LRG BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

|--|

Omologazioni	
	C Tus

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Sito web UL	
N° certificato (cURus)	E223801	

#### Dimensioni e pesi

Profondità	17.7 mm	Profondità (pollici)	0.6968 inch
Posizione verticale	42.8 mm	Altezza (pollici)	1.685 inch
Larghezza	42.8 mm	Larghezza (pollici)	1.685 inch
Peso netto	17 g		

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C 120 °C
Temperatura d'esercizio	-40 (170 (.

# Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

# Informazioni generali

Diametro cavo, esterno, max.	33 mm	Diametro cavo, esterno, min.	32 mm
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	НВ
Alogeni	No	Grado di protezione	IP66
Materiale di base	TPE	Guarnizione	1 guarnizione grande

# Classificazioni

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-44-21 27-14-08-07	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Versione catalogo / Disegni