


**HDC MBUS 2 M MCLIP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Modulo dati, 0 V, Numero di poli: 0, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1 |
| N. d'ordine | <a href="#">2667190000</a>                                                                         |
| Tipo        | HDC MBUS 2 M MCLIP                                                                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118803877                                                                                      |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                            |

## HDC MBUS 2 M MCLIP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                     |             |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 40.4 mm | Altezza (pollici)   | 1.5905 inch |
| Larghezza           | 14.5 mm | Larghezza (pollici) | 0.5709 inch |
| Peso netto          | 2.23 g  |                     |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione                       |
| REACH SVHC            | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                  | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd           |

## Dati di collegamento PE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di collegamento PE | Collegamento a vite<br>tramite telaio del modulo |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

## Dati generali

|                          |          |                                            |                                                 |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numero di poli           | 0        | Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0                                             |
| Resistenza d'isolamento  | 1012 Ω   | Cicli di inserimento                       | ≥ 500                                           |
| Tipo                     | Maschio  | Classe di sovratensione                    | III                                             |
| Grado di lordura         | 3        | Materiale di base                          | Polycarbonato, rinforzato<br>con fibra di vetro |
| Serie                    | ModuPlug | Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 0 V                                             |
| Slot a innesto necessari | 1        |                                            |                                                 |

## Versione

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare |
|----------------------|-------------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002641    | ETIM 9.0    | EC002641    |
| ETIM 10.0   | EC002641    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-12 |             |             |

**Disegni**

