

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Bobina di RogowskiUna bobina di Rogowski è una bobina ad aria chiusa senza nucleo ferromagnetico usata per le misurazioni del potenziale flottante delle correnti AC e di impulso. Le misurazioni tramite bobina di Ragowski sono largamente impiegate in tecnologia, poiché la bobina può essere integrata in un secondo momento senza dover separare il circuito elettrico primario nei sistemi già esistenti. Poiché questo metodo non mostra alcun effetto di saturazione, è possibile misurare anche le correnti più piccole e le armoniche ad alta frequenza senza perdita di precisione.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Rogowski coil, Diametro: 125 mm, Lunghezza del cavo: 1.5 m, 1005000 A, Uscita : segnale mV
N. d'ordine	<u>2593380000</u>
Tipo	RCMA-B22-D125-1.5
GTIN (EAN)	4050118647808
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
0 1	Marian Mora		
Omologazioni	<i>( (</i>		
	( E 91)	us	
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Sito web UL		
N° certificato (cURus)	E469563		
Dimensioni e pesi			
Diametro	125 mm	Peso netto	130 g
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C
Umidità con temperatura d'esercizio	5 – 90 % senza rugiada	rempetatara a econolizio	10 000 0
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione	M.	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt <sup>0</sup>	<b>%</b> 0	
Attributi elettrici			
Errore di misura	<± 0.5% (del valore del	Classe di precisione	0,5
	campo di misura)		
Rapporto giri nominali	44.44 kA/V	Temperatura conduttore primario	105 °C
Spostamento di fase	0,004 °	Banda di frequenza	5060 Hz
Tensione secondaria	22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)	Corrente primaria	5000 A
Caratteristiche tecniche			
Lunghezza del cavo	1.5 m	Grado di protezione	IP57
Diametro del cavo	6.1 mm	Resistenza della bobina	81 Ω
Dimensioni dei conduttori in	tensione		
Conduttore tondo	125.00 mm		
	125.00 11111		<u> </u>
Indicazioni generali			
Standard	IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007,	Grado di protezione	IP57
	IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL		
 Linearità	61010-1 errore di non linearità	Configurazione	nessuno dei due
Coordinazione di isolamento			
Ostumazione ui isolamento			
Standard	IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC	Tensione impulsiva massima	12,8 kV (1,2/50 ms)

Data di creazione 12.11.2025 01:55:45 MEZ

Versione catalogo / Disegni



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

	61869-10: 2017, UL 61010-1		
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Classe di precisione	0,5	Tensione di isolamento	7,4 kVRMS(50 Hz, 1 min)
Tensione di isolamento di dimensionamento	Isolamento rinforzato 1000V secondo IEC 61010-1, CAT III, PD2, Isolamento base 1000V secondo IEC 61010-1, CAT IV, PD2, Isolamento rinforzato 600V secondo IEC 61010-1, CAT IV, PD2	Resistenza alla corrente di fuga (CTI)	600

#### **Descrizione articolo**

Descrizione del prodotto

La bobina Rogowski RCMA-B22-DXX è prevista per la misurazione elettronica di corrente alternata. La bobina Rogowski può essere utilizzata solo in combinazione con un trasduttore di misura RCMC-5000-XX Weidmüller.

Descrizione del funzionamento

Il circuito primario (circuito di potenza) e il circuito secondario (circuito di misura) vengono separati galvanicamente dalla bobina Rogowski.

Poiché non si verificano effetti di saturazione, è possibile il rilevamento di correnti in un ampio campo di corrente primaria senza diminuzioni della precisione.

Caratteristiche

- Diametro del cavo della bobina di misurazione: 6,1 mm
- · Passanti per il fissaggio con fascette serracavo
- Attacco a baionetta piombabile

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC002475	ETIM 7.0	EC002475
ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 9.0	27-21-01-23
ECLASS 9.1	27-21-01-23	ECLASS 10.0	27-21-01-23
ECLASS 11.0	27-21-01-23	ECLASS 12.0	27-21-01-23
ECLASS 13.0	27-21-01-23	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		

Versione catalogo / Disegni



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



## Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### **Bobine Rogowski**



Bobina di RogowskiUna bobina di Rogowski è una bobina ad aria chiusa senza nucleo ferromagnetico usata per le misurazioni del potenziale flottante delle correnti AC e di impulso. Le misurazioni tramite bobina di Ragowski sono largamente impiegate in tecnologia, poiché la bobina può essere integrata in un secondo momento senza dover separare il circuito elettrico primario nei sistemi già esistenti. Poiché questo metodo non mostra alcun effetto di saturazione, è possibile misurare anche le correnti più piccole e le armoniche ad alta frequenza senza perdita di precisione.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RCMC-5000-AO-P	Versione
N. d'ordine	<u>2593410000</u>	Convertitore di misura, ogni bobina di Rogowski, 1005000 A,
GTIN (EAN)	4050118647754	Uscita : analogico V / mA
CPZ	1 ST	
Tipo	RCMC-5000-1A-P	Versione
N. d'ordine	<u>2593400000</u>	Convertitore di misura, ogni bobina di Rogowski, 1005000 A,
GTIN (EAN)	4050118647822	Uscita: 01 A AC