

## **SQB 3/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, nero, 41 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 9.00, Isolato: Sì, Larghezza: 14.1 mm
N. d'ordine	<u>2615110000</u>
Tipo	SQB 3/2
GTIN (EAN)	4050118653878
CPZ	100 Pieza



## **SQB 3/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Due four disk	2.0	Durfordisk (m. Hiri)	0.1100 in als	
Profondità  Profondità	2.8 mm 24 mm	Profondità (pollici)	0.1102 inch 0.9449 inch	
Posizione verticale	14.1 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	0.9449 inch	
Larghezza Peso netto	2.17 g	Largnezza (poliici)	0.5551 IIICII	
	2.17 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto		<u>'</u>	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No	
Tipo di montaggio	se avvitato			
Dati caratteristici del siste	ma			
Versione	Collegamento trasversale			
	Collegamento trasversale			
Dati dei materiali				
Materiale di base	Wemid, PA	Colori	nero	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2			
Dati dimensionamento				
Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	41 A	
Dimensioni				
Passo in mm (P)	9.00 mm			
Generale	0.00 11111			
Generale				
Numero di poli	2			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

Data di creazione 13.11.2025 04:04:58 MEZ

Versione catalogo / Disegni