

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









WS/DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l'ordinazione

| x, Terminal marker, 5 x 3.5 mm, Weidmuel- |
|---|
| nco |
| 760000 |
| /3.5 MM BP WS |
| 18626322 |
| Pieza |
| |

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-01

27-28-11-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Omologazioni | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| omologuziom | | | |
| ROHS | Conforme | | |
| Dimensioni e pesi | | | |
| Posizione verticale | 5 mm | Alterno (nellici) | 0.1968 inch |
| | 3.5 mm | Altezza (pollici) | 0.1378 inch |
| Larghezza | 0.05 g | Larghezza (pollici) | 0.1376 inch |
| Peso netto | 0.05 g | | |
| Temperature | | | |
| Campo delle temperature di impiego | -5090 °C | | |
| Conformità ambientale del pi | rodotto | | |
| | | | |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt | % | |
| Dati generali | | | |
| | | | |
| Orientamento della stampa | orizzontale e verticale | Versione | esente da alogeni |
| Larghezza | 3.5 mm | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 90 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -50 °C |
| Colori | bianco | Alogeni | No |
| Materiale di base | PC-ABS, TPU | Caratteri stampati | senza |
| Dimensioni del campo di siglatura | 4.5 x 2.8 mm | stampante compatibile | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| Campo delle temperature di impiego | -5090 °C | Applicazione / Produttore | Weidmueller |
| Nota importante | | | |
| Informazioni sul prodotto | Supporto per rotoli esterni 1 | 302920000 necessario | |
| Classificazioni | | | |
| Ciassilicazioiii | | | |
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| | | | <u>-</u> |

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-01

27-28-11-01

27-28-11-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Versione |
|-------------|------------------------|------------|
| N. d'ordine | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| CPZ | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | THM MMP EXT.RH | Versione |
|-------------|---------------------------------|----------|
| N. d'ordine | <u>1302920000</u> | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| CPZ | 1 ST | |
| | | · |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER TB | Versione |
| • | MULTIMARK ROLLER TB 2438500000 | Versione |
| N. d'ordine | | Versione |

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER TB Versione

N. d'ordine <u>2661600000</u> GTIN (EAN) 4050118681246

CPZ 1 ST