


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafili e segnacavi, 12.7 - 25.4 mm, 49.8 x 40.5 mm, giallo
N. d'ordine	<u>2621890000</u>
Tipo	HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625158
CPZ	300 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-08-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	HS-HF 12.7-25.4/50 MM Y





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_			
Omo	loga	azio	nı

ROHS

Dimensioni e pesi				
Profondità	0.77 mm	Profondità (pollici)	0.0303 inch	
Posizione verticale	49.8 mm	Altezza (pollici)	1.9606 inch	
Larghezza	40.5 mm	Larghezza (pollici)	1.5945 inch	
Peso netto	1.6 g			

#### **Temperature**

Campo delle temperature di impiego -55...125 °C

Conforme

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	40.5 mm
Campo delle temperature di impiego,	125 °C	Campo delle temperature di impiego,	-55 °C
max.		min.	
Colori	giallo	Alogeni	No
Materiale di base	Poliolefina	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	40.5 x 49.8 mm	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM
			MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-55125 °C	Numero per rotolo	300

## Segnafili e segnacavi

Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 4/0	Alogeni	No
max.			
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 2	Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm <sup>2</sup>
min.			
Sezione di collegamento cavo, min.	35 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	25.4 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	12.7 mm	Velocità di calettamento	2:1
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	12.7 - 25.4 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	35 - 120 mm²		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM-HS 60/300 SW N. d'ordine 2448880000

4050118462944

CPZ 1 ST

GTIN (EAN)

Versione Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK ROLLER 115 Tipo Versione N. d'ordine 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

CP7 1 ST

# **THM MULTIMARK PLUS**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione Tipo

N. d'ordine 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Data di creazione 11.11.2025 06:02:24 MEZ

4 Versione catalogo / Disegni