


**SAIE-M12BL-0.3VHM16-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, M12, Connettore femmina diritto, Filettatura di montaggio: M 16 x 1,5, Numero di poli: 5, Lunghezza trefolo/cavo: 0,3 m, Montaggio pannello posteriore
N. d'ordine	<a href="#">2625970000</a>
Tipo	SAIE-M12BL-0.3VHM16-2.5
GTIN (EAN)	4050118629453
CPZ	1 Pieza

## SAIE-M12BL-0.3VHM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme  
UL File Number Search [Sito web UL](#)  
N° certificato (cURus) E307231

### Dimensioni e pesi

Peso netto 54.56 g

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione  
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore	2.5 mm <sup>2</sup>	Lunghezza trefolo/cavo	0.3 m
Codifica a colori	marrone, blu, Nero, bianco, grigio	Numero di poli	5

### Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	L-coded
Superficie dei contatti	dorata	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Materiale dei contatti	Cu	Tensione nominale	63 V
Corrente nominale	16 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C		

### Dati generali

Numero di poli	5	Codifica	L-coded
Filettatura del collegamento	M12	Superficie dei contatti	dorata
Sezione del conduttore	2.5 mm <sup>2</sup>	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Materiale dei contatti	Cu	Tipo di montaggio	Montaggio pannello posteriore
Tensione nominale	63 V	Corrente nominale	16 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Collegamento 1	M12
Collegamento 2	Flying wires	Lunghezza trefolo/cavo	0.3 m
Filettatura di montaggio	M 16 x 1,5	Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C
Diametro esterno conduttore	-		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegno quotato**

---

**Sezione di montaggio**

---