

## **HDC 24B AF WM COVER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Le nostre custodie in plastica montate su flangia presentano un pressacavo integrato e un bloccaggio a vite. Vengono sigillate direttamente nella parete pannello e possono pertanto essere usate senza una custodia accessoria. Le custodie sono straordinarie grazie alla loro leggerezza e alla protezione ottimale da contaminazioni, acqua e vibrazioni.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP66, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, Vite	
N. d'ordine	<u>2716840000</u>	
Tipo	HDC 24B AF WM COVER	
GTIN (EAN)	4050118803815	
CPZ	1 Pieza	



## **HDC 24B AF WM COVER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni				
Officiogazioni				
	C TABLES			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Sito web UL			
N° certificato (cURus)	E223801			
<b>.</b>				
Dimensioni e pesi				
Peso netto	57 g			
	3			
Temperature				
Temperatura ambiente	-20 °C100 °C			
<u> </u>				
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati mamanali	-			
Dati generali				
Coppia di serraggio	3 Nm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Materiale base della custodia	PA	Grado di protezione	IP66, in stato collegate	
Custodie EMC	No	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	
			,	
Esecuzione				
Parte superiore/Parte inferiore/	Coperchio	Coppia di serraggio	3 Nm	
Coperchio	00,000		·	
Esecuzione custodia	Coperchio per parti inferiori della custodia	Esecuzione sistema di chiusura	Vite	
Dimensioni di installazione	8	Tipo	Copertura	
Guarnizione	NBR	Colore (RAL)	RAL 7035	
BG	8	Adatti per ModuPlug®	Sì	
Classificazioni	1			
Ciassificazioni				
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437	
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437	
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02	
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02	
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02	
LOLAGO I I.O	Z1-44-UZ-UZ	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02	

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-44-02-02