

**HDC 24B AF WM COVER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nostre custodie in plastica montate su flangia presentano un pressacavo integrato e un bloccaggio a vite. Vengono sigillate direttamente nella parete pannello e possono pertanto essere usate senza una custodia accessoria. Le custodie sono straordinarie grazie alla loro leggerezza e alla protezione ottimale da contaminazioni, acqua e vibrazioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP66, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, Vite, , Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	<a href="#">2716840000</a>
Tipo	HDC 24B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803815
CPZ	1 Pieza

## HDC 24B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

## Dimensioni e pesi

Peso netto 57 g

## Temperature

Temperatura ambiente -20 °C...100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Pressacavo WMP

Dimensione entrate cavi none

## Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0 Superficie non trattato

Grado di protezione IP66, in stato collegato

## Dimensioni

Entrata cavo No

## Esecuzione

Dimensione entrate cavi none Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio

Copertura con coperchio Coppia di serraggio 3 Nm

Numero entrate cavo laterali 0 Esecuzione custodia Coperchio per parti inferiori della custodia

Esecuzione sistema di chiusura Vite Dimensioni di installazione 8

Entrata cavo No Tipo Copertura

Guarnizione NBR Colore (RAL) RAL 7035

BG 8 Adatti per ModuPlug® Sì

## Classificazioni

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02