

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, Codificato P M8 – presa diritta IP67, aperto, Cat. 5e, PUR, 1.5 m
N. d'ordine	2717740015
Tipo	IE-C5DE4UP0015PSSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118778809
CPZ	1 Pieza

IE-C5DE4UP0015PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	1.5 m	Lunghezza (pollici)	59.0551 inch
Peso netto	98 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	nero	Resistenza agli olii	Conforme alla norma IEC 60811:404
Idoneità all'installazione con catene portacavi	No	quantità di fili	4
Schermato	Sì	Alogen	Esente da alogen a norma IEC 60754
Isolamento	Poliolefina	cicli di piegatura	2 Mio
Resistenza alla fiamma	Yes	Materiale della guaina	PUR
Tensione di prova: filo-filo-schermo	1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione
Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C	Campo delle temperature, posa mobile	-30...70 °C
Numero di poli	4		

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	estremità conduttore libera
--------------------------------	-----------------------------

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	M8, Codificato P, IP67, Contatto femmina, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
----------------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Disegniwww.weidmueller.com**Cablaggio**

	M12		M12
1	yellow	1	
2	white	2	
3	orange	3	
4	blue	4	