

**IE-C5DE4UP0100PCSPSS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavi per installazione in catene portacavi, Codificato P M8 - pin diritto IP67, Codificato P M8 - presa diritta IP67, Cat. 5e, PUR, 10 m |
| N. d'ordine | <a href="#">2717790100</a>                                                                                                               |
| Tipo        | IE-C5DE4UP0100PCSPSS-E                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)  | 4050118780406                                                                                                                            |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                  |

## IE-C5DE4UP0100PCSPSS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|            |       |                     |               |
|------------|-------|---------------------|---------------|
| Lunghezza  | 10 m  | Lunghezza (pollici) | 393.7008 inch |
| Peso netto | 625 g |                     |               |

## Temperature

|                          |                         |                |
|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino | Temperatura d'esercizio | -40 °C...80 °C |
| Temperatura di posa      |                         |                |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Dati tecnici del cavo

|                                                 |                                         |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Colore della guaina                             | nero                                    | Resistenza agli olii                 | Conforme alla norma IEC 60811:404   |
| Idoneità all'installazione con catene portacavi | No                                      | quantità di fili                     | 4                                   |
| Schermato                                       | Sì                                      | Alogeni                              | Esente da alogeni a norma IEC 60754 |
| Isolamento                                      | Poliolefina                             | cicli di piegatura                   | 2 Mio                               |
| Resistenza alla fiamma                          | Yes                                     | Materiale della guaina               | PUR                                 |
| Tensione di prova: filo-filo-schermo            | 1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | Codifica a colori                    | bianco, giallo, blu, arancione      |
| Campo delle temperature, posa fissa             | -40...80 °C                             | Campo delle temperature, posa mobile | -30...70 °C                         |
| Numero di poli                                  | 4                                       |                                      |                                     |

## Dati tecnici generali

Grado di protezione IP67

## Connettore maschio dx

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spina di collegamento a destra | M8, Codificato P, IP67, Contatto femmina, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Connettore maschio sx

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spina di collegamento a sinistra | M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

**Disegni****Cablaggio**

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| M12 |        | M12 |
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |