

WPD 106 1X70/2X25+3X16 RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I nostri blocchi di ripartizione WPD 1XX sono utilizzati in tutte le situazioni in cui l'alimentazione è fornita e distribuita. Il loro design intuitivo crea una panoramica migliore e consente un'implementazione rapida ed efficiente di una distribuzione dell'energia salvaspazio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 70 mm ² , 215 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1
N. d'ordine	2725340000
Tipo	WPD 106 1X70/2X25+3X16 RD
GTIN (EAN)	4050118796544
CPZ	1 Pieza

WPD 106 1X70/2X25+3X16 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme
UL File Number Search [Sito web UL](#)
N° certificato (cURus) E60693

Dimensioni e pesi

Profondità	50.4 mm	Profondità (pollici)	1.9842 inch
Posizione verticale	74.5 mm	Altezza (pollici)	2.9331 inch
Larghezza	39.5 mm	Larghezza (pollici)	1.5551 inch
Peso netto	200 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)	CNEX16ATEX0005U	N° certificato (IECEx)	IECExCNEX16.0005U
Tensione max. (ATEX)	880 V	Corrente (ATEX)	160 A
Sezione cavo max (ATEX)	50 mm ²	Tensione max. (IECEx)	880 V
Corrente (IECEx)	160 A		

Altri dati tecnici

Lati aperti	chiuso	Esecuzione a prova di esplosione	Si
Tipo di montaggio	innestabile		

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento	Collegamento a vite
--	---------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite	Piastra terminale (necessaria)	No
Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	Sì	Guida equipaggiata	Piastra di montaggio, TS 35
Funzione N	Sì	Funzione PE	No
Funzione PEN	No		

WPD 106 1X70/2X25+3X16 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati dei materiali**

Materiale di base	Wemid	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	70 mm ²	Tensione nominale	1000 V
Tensione AC nominale	1000 V	Tensione DC nominale	1500 V
Corrente nominale	215 A	Corrente con conduttore max.	215 A
Norme	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (cCSAus)	70128467
-------------------------	----------

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (cURus)	E60693
------------------------	--------

Generale

Numero di poli	1	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 16	Norme	IEC 60947-7-1, UL 1059
Guida equipaggiata	Piastra di montaggio, TS 35		

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0	Direzione di collegamento	laterale
Tipo di collegamento 2	Collegamento a vite	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Numero di collegamenti	6	Campo di sezioni, max.	70 mm ²
Campo di sezioni, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	50 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0 mm ² max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, max.	70 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	70 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1.5 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	La presa è conforme alla classe di infiammabilità V-2 secondo UL94.
---------------------------	---

Classificazioni


ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

WPD 106 1X70/2X25+3X16 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni





Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (DIN)					
Conductor	Current rating (A) according to IEC 60947-7-1 (DIN)			Current rating (A) according to IEC 60947-7-1 (DIN)	
	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
2.5 mm ²	100 A	130 A	160 A	210 A	260 A
4 mm ²	130 A	170 A	210 A	260 A	320 A
6 mm ²	160 A	210 A	260 A	320 A	400 A
10 mm ²	210 A	260 A	320 A	400 A	500 A
16 mm ²	260 A	320 A	400 A	500 A	600 A

Conductor connection data according to UL 1108 (Alt/Alt)					
Conductor	Current rating (A) according to UL 1108 (Alt/Alt)			Current rating (A) according to UL 1108 (Alt/Alt)	
	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
2.5 mm ²	100 A	130 A	160 A	210 A	260 A
4 mm ²	130 A	170 A	210 A	260 A	320 A
6 mm ²	160 A	210 A	260 A	320 A	400 A
10 mm ²	210 A	260 A	320 A	400 A	500 A
16 mm ²	260 A	320 A	400 A	500 A	600 A

Conductor connection data according to UL 1108 (Alt/Alt)					
Conductor	Current rating (A) according to UL 1108 (Alt/Alt)			Current rating (A) according to UL 1108 (Alt/Alt)	
	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
2.5 mm ²	100 A	130 A	160 A	210 A	260 A
4 mm ²	130 A	170 A	210 A	260 A	320 A
6 mm ²	160 A	210 A	260 A	320 A	400 A
10 mm ²	210 A	260 A	320 A	400 A	500 A
16 mm ²	260 A	320 A	400 A	500 A	600 A

CSA rating data according to CSA 22.2 No. 152					
Conductor	Current rating (A) according to CSA 22.2 No. 152			Current rating (A) according to CSA 22.2 No. 152	
	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
2.5 mm ²	100 A	130 A	160 A	210 A	260 A
4 mm ²	130 A	170 A	210 A	260 A	320 A
6 mm ²	160 A	210 A	260 A	320 A	400 A
10 mm ²	210 A	260 A	320 A	400 A	500 A
16 mm ²	260 A	320 A	400 A	500 A	600 A



WPD 106 1X70/2X25+3X16 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Set di chiavi a puntale




Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKS 2,0-8,0 MR	Versione
N. d'ordine	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
CPZ	1 ST	

Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	9008330000	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056286	
CPZ	1 ST	

Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WQB WPD X06/2	Versione
N. d'ordine	1561940000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, grigio, 215 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118367126	di poli: 2, Passo in mm (P): 39.50, Isolato: Sì, Larghezza: 7 mm
CPZ	3 ST	