# Foglio dati

## PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:
• Connettore del PLC del produttore.
• Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
• Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| N. d'ordine | 2732130035 |
| Tipo | PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-3M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986603240 |
| CPZ | 1 Pieza |

# Foglio dati

## PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | |
|---|---|
| Peso netto | 618.17 g |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del cavo | 3.5 m | Adatto a | segnali digitali |
| Materiale di base | PVC | Cavo | Cavo LiYY |
| Collegamento interfaccia | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P | Numero di poli, min. | 20 poli |
| Diametro esterno | 8,6 ± 1 mm | Interfaccia PLC | SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0DA0 16P |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm² | | |

### Dati elettrici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corrente totale, max. | 3 A | Resistenza | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensione d'esercizio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacità (filo / fili) | 300 pF/m |

### Dati di dimensionamento UL

| | |
|---|---|
| Corrente totale, max. | 3 A |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |