


HDC XX5E01 FFSXXXX-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2652760150
Tipo	HDC XX5E01 FFSXXXX-0150
GTIN (EAN)	4050118660715
CPZ	1 Pieza

HDC XX5E01 FFSXXXX-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Diametro	6.5 mm	Peso netto	1 g
----------	--------	------------	-----

Temperature

Valori limite di temperatura	-30 undefined ... 90 undefined
------------------------------	--------------------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Dati generali

Numero di poli	4	Lunghezza del cavo	1.5 m
Codifica	Codificato D	Superficie dei contatti	Au (oro)
Velocità di trasmissione	100 MBit/s	Resistenza d'isolamento	$\geq 108 \Omega$
Categoria	Cat. 5e	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	4 A	Cicli di inserimento	≥ 100
Tipo	Femmina	Grado di lordura	2
Versione lato opposto	Femmina	Versione lato modulo	Femmina

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	1.5 m	Colore della guaina	verde
Schermato	Sì	Alogenici	No, esente da alogenici
Isolamento	PE	Materiale della guaina	PUR
Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		