

## KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Convertitori di corrente per il retrofit  
delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 800 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 2.5 VA, Classe di precisione: 0,5, Convertitore di corrente con nucleo apribile
N. d'ordine	<a href="#">2753420000</a>
Tipo	KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896220
CPZ	1 Pieza
Costruttore	MBS AG

**KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	58 mm	Profondità (pollici)	2.2835 inch
Posizione verticale	198 mm	Altezza (pollici)	7.7953 inch
Larghezza	155 mm	Larghezza (pollici)	6.1024 inch
Peso netto	1297 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-5 °C...40 °C
------------------------------	-------------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Attributi elettrici**

Classe di precisione	0,5	Corrente secondaria	0...5 A
Carico	2.5 VA	Corrente primaria	800 A

**Caratteristiche tecniche**

Lunghezza del cavo	0.5 m	Grado di protezione	IP20
Frequenza nominale	50 Hz		

**Dimensioni dei conduttori in tensione**

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	80.00 mm
Guida di supporto	80 x 120 mm	Luogo di installazione	Uso interno

**Coordinazione di isolamento**

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe di precisione	0,5
----------	--------------------------------------	----------------------	-----

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

## KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

