

Le barre di distribuzione di fase a 4 poli vengono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Barra conduttrice di fase (morsetti), 80, Numero di poli: 48, Isolato: Sì, 16
N. d'ordine	2658920000
Tipo	S-4L+9-1000/16
GTIN (EAN)	4050118671605
CPZ	15 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2025-06-01T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	20.2 mm	Profondità (pollici)	0.7953 inch
Posizione verticale	27.5 mm	Altezza (pollici)	1.0827 inch
Larghezza	1016 mm	Larghezza (pollici)	39.9999 inch
Peso netto	642.53 g		

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No

Dati dei materiali

Colori grigio

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 16 mm² Tensione nominale 400 V
Corrente nominale 80 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 17.80 mm

Generale


Numero di poli 48

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Disegni

Disegno



Accessori

Terminali e coperture



I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	END CAP G+S 4L/16	Versione	
N. d'ordine	2659030000	Coperchio morsetto, grigio, Posizione verticale: 21.2 mm, Larghezza: 8.3 mm, Profondità: 16.8 mm	
GTIN (EAN)	4050118671506		
CPZ	10 ST		

Morsetti di alimentazione



I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FIT 25 GN	Versione	
N. d'ordine	2659050000	Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671483		
CPZ	10 ST		
Tipo	FIT 25 SN	Versione	
N. d'ordine	2659060000	Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671476		
CPZ	30 ST		
Tipo	FIT 50 GN	Versione	
N. d'ordine	2659070000	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671469		
CPZ	3 ST		
Tipo	FIT 50 GN/F	Versione	
N. d'ordine	2659090000	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671445		
CPZ	3 ST		
Tipo	FIT 50 SN	Versione	
N. d'ordine	2659080000	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671452		
CPZ	3 ST		

Accessori

Tipo	FIT 50 SN/F	Versione	
N. d'ordine	2659100000	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671438		
CPZ	3 ST		

Terminali e coperture

I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PROTECTION COVER G+S /5	Versione	
N. d'ordine	2659040000	Coperchio morsetto, giallo, Posizione verticale: 18.3 mm, Larghezza:	
GTIN (EAN)	4050118671490	8.1 mm, Profondità: 18 mm	
CPZ	10 ST		