


**CB-HTR 140/3,6 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le nostre fascette serracavo stabilizzate termicamente sono realizzate in poliammide 6.6 per resistere all'utilizzo con temperature perennemente superiori ai +125 °C.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 3,5 x 140 mm, poliammide 66, 180 N
N. d'ordine	<a href="#">2659380000</a>
Tipo	CB-HTR 140/3,6 BK
GTIN (EAN)	4050118682847
CPZ	100 Pieza

**CB-HTR 140/3,6 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	140 mm	Altezza (pollici)	5.5118 inch
Larghezza	3.5 mm	Larghezza (pollici)	0.1378 inch
Peso netto	0.6 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...125 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Materiale di installazione**

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	125 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogen	No
Diametro del cavo, max.	35 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	180 N	Diametro fascio, max.	32 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	40 lbf	Diametro fascio, min.	2.5 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**CB-HTR 140/3,6 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

---

