

**CB-HTR 365/7,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nostre fascette serracavo stabilizzate termicamente sono realizzate in poliammide 6.6 per resistere all'utilizzo con temperature perennemente superiori ai +125 °C.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 7,5 x 365 mm, poliammide 66, 540 N
N. d'ordine	<a href="#">2659420000</a>
Tipo	CB-HTR 365/7,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682885
CPZ	100 Pieza

**Dati tecnici**

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	365 mm	Altezza (pollici)	14.3701 inch
Larghezza	7.5 mm	Larghezza (pollici)	0.2953 inch
Peso netto	4.21 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...125 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Materiale di installazione**

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	125 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	100 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	540 N	Diametro fascio, max.	100 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	121 lbf	Diametro fascio, min.	8 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Disegni**

