

**HDC XX6A01 MMSXXXX-0500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2659970500
Tipo	<a href="#">HDC XX6A01 MMSXXXX-0500</a>
GTIN (EAN)	4050118673678
CPZ	1 Pieza

**HDC XX6A01 MMSXXXX-0500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0 g
------------	-----

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

**Dati generali**

Numero di poli	8	Lunghezza del cavo	5 m
Codifica	Codificato X	Superficie dei contatti	Au (oro)
Velocità di trasmissione	10 Gbps, 10 Gbit/s	Resistenza d'isolamento	$\geq 108 \Omega$
Categoria	Cat. 6A	Tensione nominale	50 V
Corrente nominale	0.5 A	Cicli di inserimento	\u2226 100
Tipo	Maschio	Grado di lordura	2
Versione lato opposto	Maschio	Versione lato modulo	Maschio

**Dati tecnici del cavo**

Lunghezza del cavo	5 m	
Colore della guaina	blu	
Alogenici	No	
Isolamento	schiumato	
Materiale della guaina	Radox EM 104	
Diametro esterno	Diametro	8.1 mm
	Segni	\u00b1
	Tolleranza	0.5 mm
Diametro esterno	8.1 mm \u00b1 0.5 mm	

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		