

HDC MHX 3 MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di potenza, 690 V, 40 A, Numero di poli: 3, PUSH IN con attuatore, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
N. d'ordine	<u>2772780000</u>
Tipo	HDC MHX 3 MP
GTIN (EAN)	4064675036210
CPZ	1 Pieza



HDC MHX 3 MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-17

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologozioni				
Omologazioni				
 Omologazioni				
Omologazioni	. EII"			
	C TO US			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Sito web UL			
N° certificato (cURus)	E310075			
Dimensioni e pesi				
Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch	
Posizione verticale	40.75 mm	Altezza (pollici)	1.6043 inch	
Larghezza	14.5 mm	Larghezza (pollici)	0.5709 inch	
Peso netto	26 g			
Temperature				
Valori limite di temperatura	-40 °C 125 °C			
Conformità ambientale del pr				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite tramite telaio del modulo			
Dati generali				
Numero di poli	3	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Resistenza d'isolamento	10 ¹² Ω	Cicli di inserimento	v-0 ≥ 500	
Tipo	Maschio	Classe di sovratensione	III	
Grado di lordura	3	Materiale di base	policarbonato	
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	690 V	
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV (DIN EN 61984)		Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	40 A	
Slot a innesto necessari	1			
Versione				
Lumphama di anallatura asllatura	di: 1.2 mana	Tipe di cella conserte	DUCLUM as a second	
Lunghezza di spellatura, collegamento dimensionamento	ui i∠ mm	Tipo di collegamento	PUSH IN con attuatore	
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	2.5 mm ²	
Classificazioni		Control at contegative the care, time		
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438	
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438	
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17	
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17	
LOD-100 0.1				
ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17	

Data di creazione 12.11.2025 03:16:00 MEZ

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

2 Versione catalogo / Disegni

ECLASS 14.0

27-44-02-17

27-44-02-17

HDC MHX 3 MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





