

IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo per antenne, Collegamento 1: RP-SMA maschio, Collegamento 2: RP-SMA femmina, Lunghezza: 3 m
N. d'ordine	2787960000
Tipo	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M
GTIN (EAN)	4064675066224
CPZ	1 Pieza

IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	3 m	Lunghezza (pollici)	118.1102 inch
Peso netto	105 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
------------------------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati tecnici

Tipo di collegamento	Collegamento 1: RP-SMA maschio, Collegamento 2: RP-SMA femmina
----------------------	--

Proprietà elettriche dei cavi

Attenuazione a 2,4 GHz	0.62 dB/m	Smorzamento a 800 MHz	0.34 dB/m
Attenuazione a 5 GHz	0.94 dB/m	Smorzamento a 2000 MHz	0.56 dB/m

Proprietà meccaniche e di materiale dei cavi

Colore della guaina	nero	Resistente ai raggi UV	Sì
Diametro guaina	5 mm	Materiale rivestimento	PVC
Raggio di curvatura min, ripetuto	25 mm		

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
--------------------------------	-------	--------------------------------	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ETIM 10.0	EC001682	ECLASS 14.0	27-06-03-10
ECLASS 15.0	27-06-03-10		