



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- · Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Antenna Wi-Fi, Fino a 5G (NR), Fino a Wi-Fi 6 e 6E (IEEE802.11ax), Lineare, Verticale, 2x SMA maschio, 2x RP-SMA femmina, IP67, Impedenza: 50 Ω
N. d'ordine	<u>2788090000</u>
Tipo	IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO
GTIN (EAN)	4064675066354
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni



IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	90 mm	Altezza (pollici)	3.5433 inch
Diametro	132 mm	Peso netto	627 g
Temperature	132 11111	1 630 Hotto	
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C85 °C
Conformità ambientale del pr	rodotto		
O			
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	447-0005-060	
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-	41/463856956	
Dati tecnici			
Tipo di collegamento	2x SMA maschio, 2x RP-	Quantità di elementi dell'antenna	2
	SMA femmina	(MIMO)	-
Impedenza	50 Ω	VSWR	<2.0 tipico, 3.5 max
Potenza composita max.	50 W	Gamma di frequenze	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz, 2.4-2.5 GHz, 4.9-7.125 GHz
Guadagno d'antenna	2.5 dBi, 3-4 dBi	Polarizzazione	Lineare, Verticale
Dotazione			
Dotazione	1 antenna		
Materiale della custodia			
Colori	bianco		
Proprietà meccaniche e di ma			
Lunghezza del cavo	1 m	Raggio di curvatura min, ripetuto	25 mm
Condizioni ambientali			
Tamananatura dia anainia masy	0E °C	Tananaustinia diasausinia main	40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C 85 °C	Temperatura d'esercizio , min. Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	85 %	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 9.0	19-07-01-05
ECLASS 9.1	19-07-01-05	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	19-07-01-05
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	19-07-01-05	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	19-07-01-05
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	19-07-01-05	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-07-01-05
		LOLAGO 14.0	10-07-01-00
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

Data di creazione 14.11.2025 09:00:47 MEZ

Versione catalogo / Disegni

IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-DO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)



Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Versione
N. d'ordine	2787920000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, SMA maschio, Collegamento 2:,
GTIN (EAN)	4064675066088	SMA femmina, Lunghezza: 1 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Versione
N. d'ordine	2787930000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, SMA maschio, Collegamento 2:,
GTIN (EAN)	4064675066095	SMA femmina, Lunghezza: 3 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Versione
N. d'ordine	2787940000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, SMA maschio, Collegamento 2:,
GTIN (EAN)	4064675066200	SMA femmina, Lunghezza: 5 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-1M	Versione
Про	IE-CC-NF SIVIAIVI-NF SIVIAF- IIVI	Versione
N. d'ordine	2787950000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento
•		
N. d'ordine	<u>2787950000</u>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento
N. d'ordine GTIN (EAN)	2787950000 4064675066217	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2787950000 4064675066217 1 ST	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 1 m
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2787950000 4064675066217 1 ST IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 1 m Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	2787950000 4064675066217 1 ST IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M 2787960000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 1 m Versione Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	2787950000 4064675066217 1 ST IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M 2787960000 4064675066224	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 1 m Versione Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2787950000 4064675066217 1 ST IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M 2787960000 4064675066224 1 ST	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 1 m Versione Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 3 m
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	2787950000 4064675066217 1 ST IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M 2787960000 4064675066224 1 ST IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 1 m Versione Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 3 m Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	2787950000 4064675066217 1 ST IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-3M 2787960000 4064675066224 1 ST IE-CC-RPSMAM-RPSMAF-5M 2787970000	Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 1 m Versione Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento 2:, RP-SMA femmina, Lunghezza: 3 m Versione Cavo per antenne, Collegamento 1:, RP-SMA maschio, Collegamento

Versione catalogo / Disegni