



La serie Weidmüller in acciaio inossidabile comprende un vasto assortimento di fascette serracavo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 316,
- ideali per impiego all'esterno,
- resistenti all'irraggiamento e alla corrosione,
- antimagnetici,
- bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 7,9 x 520 mm, acciaio inossidabile 1.4404 (316L), 1112 N
N. d'ordine	<a href="#">2791470000</a>
Tipo	SCT 7.9/520
GTIN (EAN)	4064675070993
CPZ	100 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E524836

### Dimensioni e pesi

Profondità	0.26 mm	Profondità (pollici)	0.0102 inch
Posizione verticale	520 mm	Altezza (pollici)	20.4724 inch
Larghezza	7.9 mm	Larghezza (pollici)	0.311 inch
Peso netto	9.3 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...300 °C	Temperatura di posa	-40
------------------------------------	--------------	---------------------	-----

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	Sì	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Campo delle temperature di impiego, max.	300 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	150 mm	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Resistenza alla trazione	1112 N	Diametro fascio, max.	150 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	250 lbf	Diametro fascio, min.	20 mm

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Disegni**

