

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, Connettore maschio, diritto, Filettatura di montaggio: PG 9, Numero di poli: 5, Lunghezza trefolo/cavo: 0.5 m, Montaggio pannello posteriore
N. d'ordine	2796770000
Tipo	SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4064675211198
CPZ	10 Pieza

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	30 g
------------	------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	0.5 m	Sezione del conduttore	0.34 mm ²
Lunghezza trefolo/cavo	0.5 m	Materiale della guaina	PVC
Codifica a colori	marrone, bianco, blu, Nero, Verde/giallo	Numero di poli	5

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	Codificato A
Superficie dei contatti	Ni/Au	Tipo di collegamento	Connettore a innesto
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Resistenza d'isolamento	109 Ω
Materiale dei contatti	CuZn	Tensione nominale	60 V
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Grado di lordura	3	Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101
--------------------	-----------------

Dati generali

Numero di poli	5	Lunghezza del cavo	0.5 m
Codifica	Codificato A	Superficie dei contatti	Ni/Au
Sezione del conduttore	0.34 mm ²	Tipo di collegamento	Connettore a innesto
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Resistenza d'isolamento	109 Ω
Materiale dei contatti	CuZn	Tipo di montaggio	Montaggio pannello posteriore
Tensione nominale	60 V	Corrente nominale	4 A
Apertura della chiave	19 mm	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Grado di lordura	3	Collegamento 1	M12
Collegamento 2	Flying wires	Lunghezza trefolo/cavo	0.5 m
Materiale della guaina	PVC	Filettatura di montaggio	PG 9
Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Schema elettrico




Schema dei poli



Disegno quotato



Disegno quotato



Disegno dettagliato

