

**SAIL-M12BW-4-3LR10TOV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Cavo per sensori e attuatori, M12. Numero di poli : 4, 10 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: Sì, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No |
| N. d'ordine | <a href="#">2812531000</a>   |
| Tipo        | SAIL-M12BW-4-3LR10TOV  |
| GTIN (EAN)  | 4064675342793  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

## SAIL-M12BW-4-3LR10TOV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UL) E307231

## Dimensioni e pesi

Peso netto 190 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## Dati tecnici del cavo

|   |                       |                                      |                            |
|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Lunghezza del cavo                              | 10 m                  | Colore della guaina                  | arancione                  |
| Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì                    | Sezione del conduttore               | 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Schermato                                       | No                    | Alogeni                              | No                         |
| Raggio di curvatura min., mobile                | 7,5 x diametro cavo   | Raggio di curvatura min., fisso      | 4 x diametro cavo          |
| cicli di piegatura                              | 10 Mio                | Materiale della guaina               | PUR                        |
| LABS-free                                       | Sì                    | Guaina secondo UL AWM Style          | 20233 (80 °C / 300 V)      |
| Nucleo secondo UL AWM Style                     | 10995 (80 °C / 300 V) | Irradiazione con legami trasversali  | No                         |
| Resistenza alle scintille di saldatura          | Sì                    | Codifica a colori                    | marrone, blu, Nero, bianco |
| Resistenza alla torsione                        | 360 °/m               | Campo delle temperature, posa fissa  | -40...80 °C                |
| Resistente alle perle di saldatura              | Sì                    | Campo delle temperature, posa mobile | -25...80 °C                |
| Numero di poli                                  | 4                     | Diametro esterno                     | 4.9 mm ± 0.2 mm            |

## Dati tecnici generali

|                         |                             |                               |                                     |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Codifica                | Codificato A                | Filettatura del collegamento  | M12                                 |
| Superficie dei contatti | dorata                      | LED                           | Sì                                  |
| Versione                | Connettore femmina angolato | Materiale base della custodia | PUR                                 |
| Tensione nominale       | 24 V                        | Corrente nominale             | 4 A                                 |
| Apertura della chiave   | 12 mm                       | Grado di protezione           | IP65, IP66, IP67, IP68, se avvitato |
| Grado di lordura        | 3                           | Campo di temperatura custodia | -25...+85 °C                        |

## Proprietà elettriche

Tensione nominale 24 V

## Standard generali

N° certificato (UL) E307231

**SAIL-M12BW-4-3LR10TOV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Connettore maschio dx**

Spina di collegamento a destra      estremità conduttore libera

**Connettore maschio sx**

Spina di collegamento a sinistra      M12, Codificato A,  
IP68, Contatto femmina,  
Angolato a 90°, Plastica,  
LED

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

Disegni

Disegno dettagliato



Disegno quotato



Schema dei poli



Schema elettrico



### L'utensile ideale: Screwty® con funzione di coppia



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12BW-4-3LR10TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | KT 8                       | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9002650000</a> | Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190020163              |   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |   |  |

### Utensili



Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |  |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Tipo        | AM 12                      | Versione                          |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9030060000</a> | Utensili, Utensili di sguainatura |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190337827              |                                   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |                                   |  |

### Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione  
Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

**SAIL-M12BW-4-3LR10TOV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SCREWTY-M12-DM             | Versione                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">1900001000</a> | Utensile per pressacavi per cavi M12 stampati |
| GTIN (EAN)  | 4032248436408              |   |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | SAI-SCREWTY BOX            | Versione                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">1939180000</a> | Utensile d'avvitamento                        |
| GTIN (EAN)  | 4032248615506              |   |
| CPZ         | 1 ST                       |   |

**Utensili**

- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">9203110000</a> | Utensile spellafili e da taglio |
| GTIN (EAN)  | 4032248541423              |                                 |
| CPZ         | 1 ST                       |                                 |

## neutra



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafile disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafile CLI T. Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | TM-I 18 MC NE WS           | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Marcatori per inserti, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4008190349011              |   |
| CPZ         | 320 ST                     |   |
| Tipo        | TM-I 18 MC NE GE           | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Marcatori per inserti, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, giallo |
| GTIN (EAN)  | 4008190349028              |   |
| CPZ         | 320 ST                     |   |