

ACT20M-AI-AO-E-X-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Prodotto non ancora
disponibile, dati del pro-
dotto preliminari.

**Illustrazione del pro-
dotto, Simile alla figura**



ACT20M: La soluzione sottile

- Conversione e isolamento sicuri con un ingombro minimo (6 mm)
- Installazione rapida dell'alimentatore per mezzo della guida di montaggio CH20M
- Configurazione semplice tramite DIP switch o software FDT/DTM
- Numerose omologazioni come ATEX, IECEX, GL, DNV
- Elevata resistenza all'interferenza

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Amplificatore di isolamento analogico, configurabile, senza alimentazione sensori, Ingresso : I / U, Uscita : I / U
N. d'ordine	2825040000
Tipo	ACT20M-AI-AO-E-X-S
GTIN (EAN)	4064675360858
CPZ	1 Pieza

ACT20M-AI-AO-E-X-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	114.3 mm	Profondità (pollici)	4.5 inch
Posizione verticale	112.5 mm	Altezza (pollici)	4.4291 inch
Larghezza	6.1 mm	Larghezza (pollici)	0.2402 inch
Peso netto	0 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	0 °C...70 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa		

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508	Nessuno
-----------------------	---------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingresso

Sensore	Fonte di tensione, Fonte di corrente	Numero di ingressi	1
Tensione d'ingresso	Configurabile, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V	Corrente d'ingresso	Configurabile, 0(4)...20 mA
Resistenza d'ingresso tensione	>500 kΩ	Resistenza d'ingresso corrente	70 Ω
Caduta di tensione, ingresso di corrente	<1,5 V		

Uscita

Numero di uscite	1	Resistenza di carico tensione	≥ 10 kΩ
Corrente di impedenza di carico	≤ 600 Ω, @ max 23mA	Tipo	attivo, il comando collegato deve essere passivo
Tensione d'uscita osservazioni	Configurabile, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V	Corrente d'uscita	Configurabile, 0...20 mA, 4...20 mA
Frequenza limite (-3 dB)	100 Hz		

Indicazioni generali

Precisione	<0,2% del campo di misura	
Grado di protezione	IP20	
Tensione di alimentazione	24 V DC ± 30 %	
Tempo di risposta di soglia	≤ 7 ms	
Guida equipaggiata	TS 35	
Coefficiente di temperatura	≤ 0,015 % / °C	
Delivery state	Setting parameters	Ingresso
	Configurazione	0...20 mA
Potenza assorbita nominale	0.5 VA	
Configurazione	DIP switch	
Altitudine di esercizio	≤ 2000 m	
Potenza assorbita, max.	0.8 W	
Potenza assorbita, tip.	0.56 W	

ACT20M-AI-AO-E-X-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Delivery state Input: 0...20 mA

Coordinazione di isolamento

Norme EMC	IEC 61326-1, NE 21	Classe di sovratensione	II
Grado di lordura	2	Separazione galvanica	Separatore a 3 vie
Tensione di isolamento	2,5 kVeff / 1 min.	Tensione di dimensionamento	300 Veff

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Coppia di serraggio, min.	0.4 Nm
Coppia di serraggio, max.	0.6 Nm	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	2.5 mm ²
Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²	Campo di sezioni, max.	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 30	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14

Omologazioni e conformità EMC

Norme EMC	IEC 61326-1, NE 21
-----------	--------------------


Descrizione articolo

Descrizione del prodotto	L'amplificatore sezionatore DC configurabile ACT20M-AI-AO-E-S isola e converte i segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'alimentazione viene isolata galvanicamente in ingresso e in uscita (separazione a 3 vie) attraverso il cablaggio diretto o tramite bus guida Weidmüller
--------------------------	--


Classificazioni


ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Disegni



Dimensional drawing



Accessori**neutra**

MultiFit è il sistema di marcatori Weidmüller utilizzato per le altre marche di morsetti. Simili al Dekafix Weidmüller, i marcatori della famiglia MultiFit sono forniti con stampa standard, pronti all'uso,

Prima di utilizzare i marcatori MultiFit, si raccomanda di effettuare un test sui morsetti con dei campioni di marcatori.

- Un unico marcatore adatto a morsetti di diversi produttori.
- Marcatori pronti all'uso con stampa standard
- Marcatori in bianco per stampa con PrintJet CONNECT o Plotter
- Fornitura di marcatori con stampa personalizzata sulla base dei dati o delle specifiche CAE del cliente.
- Un sistema di siglatura per tutte le applicazioni Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MF 5/7.5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1877680000	MultiFit, Terminal marker, 5 x 7.5 mm, Passo in mm (P): 7.50 Adels
GTIN (EAN)	4032248468270	RKW, Phoenix, bianco
CPZ	320 ST	