

IE-C5DE4UP0100PCAXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, Codificato P M8 - pin angolato IP67, aperto, Cat. 5e, PUR, 10 m
N. d'ordine	<u>2717770100</u>
Tipo	IE-C5DE4UP0100PCAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780208
CPZ	1 Pieza



IE-C5DE4UP0100PCAXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-03-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Lunghezza	10 m	Lunghezza (pollici)	393.7008 inch	
Peso netto	619 g	<u> Langnorza (pomor)</u>	000.7 000 mon	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C	
Conformità ambientale del pre	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
Dati tecnici del cavo				
Colore della guaina	nero	Resistenza agli olii	Conforme alla norma IEC 60811:404	
quantità di fili	4	Schermato	Sì	
Alogeni	Esente da alogeni a norma IEC 60754	Isolamento	Poliolefina	
cicli di piegatura	2 Mio	Resistenza alla fiamma	Yes	
Materiale della guaina	PUR	Tensione di prova: filo-filo-schermo	1 kV DC, 1 min, 1000 Veff 50 Hz, 1 min	
Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione	Campo delle temperature, posa fissa	-4080 °C	
Campo delle temperature, posa mobile	-3070 °C	Numero di poli	4	
Dati tecnici generali				
Grado di protezione	IP67			
Connettore maschio dx				
Spina di collegamento a destra	Estremità conduttore libera, schermate			
Connettore maschio sx				
Spina di collegamento a sinistra	M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Angolato a 90°, Spina di collegamento, Plastica, schermate			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599	
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08	
ECLASS 0.1	27-06-03-08	FCLASS 10.0	27-06-03-08	

Data di creazione 08.11.2025 02:41:57 MEZ

ECLASS 9.1

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 10.0

27-06-03-08







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		



IE-C5DE4UP0100PCAXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Cablaggio

M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
3 —	orange	2
3 —	blue	3