

**IE-S1DS2VE0100TM1TM1-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



La tecnologia Single pair Ethernet richiede solo una coppia di fili per trasmettere dati ed energia.

I vantaggi che ne conseguono renderanno l'SPE la rete di preferenza a livello di campo e oltre. I vantaggi del Single Pair Ethernet

- **Compatibile:** la tecnologia Single Pair Ethernet permette di uniformare le comunicazioni basate sull'Ethernet dal sensore al cloud
- **Pronta per il futuro:** questa tecnologia è la chiave per l'industria 4.0 e l'Internet delle cose
- **Flessibile:** grazie all'estensione fino a 1000 m e alle proprietà di trasmissione fino a 1 Gbps può essere usata per molteplici applicazioni
- **Innovativa:** più leggera, richiede meno spazio e meno lavori di installazione

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 10 m
N. d'ordine	<a href="#">2726050100</a>
Tipo	IE-S1DS2VE0100TM1TM1-E
GTIN (EAN)	4064675597452
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	10 m	Lunghezza (pollici)	393.7008 inch
Peso netto	335 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Norme

Connettori a norma	IEC 63171-5
--------------------	-------------

## Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo	2250 V DC	
Rigidità dielettrica contatto-contatto	1000 V DC	
Corrente di carico	Corrente di carico	3.5 A
	Temperatura	0 °C
PoE / PoE+	PoDL secondo IEEE 802.3bu / cg	

## Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	M8, Numero di poli: 2, IP67, Contatto femmina, Diritto, Plastica, IEC 63171-5, schermate
--------------------------------	---

## Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	M8, Numero di poli: 2, IP67, Contatto femmina, Diritto, Plastica, IEC 63171-5, schermate
----------------------------------	---

## Proprietà elettriche cavo

Tensione nominale (DC)	60 V	Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Categoria	T1-B	Corrente nominale	3.5 A
Smorzamento di accoppiamento da 1 a 600 MHz	Tipo I	Tensione di prova: filo-filo-schermo	1 kV DC, 1 min
Capacità a 800 Hz	1.6 nF/km	Resistenza differenziale	2 %
Impedenza caratteristica	100 ± 15 Ω a 20 MHz		

## IE-S1DS2VE0100TM1TM1-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Resistenza agli olii	IRM 902/903 oil resistance test at (70°Cx4h)	Resistente ai raggi UV	secondo UL 1581 Sec. 1200
Colori	nero	Alogeni	Sì
Resistenza alla fiamma	FT1		

## Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra	M8, Numero di poli: 2, IP67, Contatto femmina, Diritto, Plastica, IEC 63171-5, schermate	Spina di collegamento a sinistra	M8, Numero di poli: 2, IP67, Contatto femmina, Diritto, Plastica, IEC 63171-5, schermate
--------------------------------	--	----------------------------------	--

## Struttura del cavo

Trefoli	7	Colore della guaina	nero
Sezione	2*AWG 22	Schermatura	STP
quantità di fili	2	Isolamento	PE
Diametro guaina, max.	5.3 mm	Diametro guaina, min.	4.9 mm
Materiale rivestimento	PVC	Codifica a colori	bianco / blu
Schermatura totale	Calza di schermatura con fili di rame	Copertura calza di schermatura	80 %
Diametro di isolamento 2	1.65 mm		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

