

**PAC-CTLX-SD25-V10-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">2733480025</a>                                  |
| Tipo        | PAC-CTLX-SD25-V10-2M5                                       |
| GTIN (EAN)  | 4099986603301                                               |
| CPZ         | 1 Pieza                                                     |

## PAC-CTLX-SD25-V10-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 480 g |
|------------|-------|

## Temperature

|                          |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Dati generali

|                      |                                      |                          |                      |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Lunghezza del cavo   | 2.5 m                                | Materiale di base        | PVC                  |
| Cavo                 | Cavo LiYCY                           | Collegamento interfaccia | SUB-D FEMALE 25P     |
| Numero di poli, min. | 16 poli                              | Diametro esterno         | 8,7 ± 1 mm           |
| Interfaccia PLC      | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P | Sezione del conduttore   | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Dati elettrici

|                             |                   |                                                        |          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Corrente totale, max.       | 3 A               | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A      |
| Tensione nominale           | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Capacità filo / fili                                   | 300 pF/m |
| Capacità filo / schermatura | 300 pF/m          |                                                        |          |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |