

### KCMA-42-500-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustrazione del prodotto, Simile alla figura





Convertitori di corrente per il retrofit delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

#### Dati generali per l'ordinazione

| Versione    | Corrente primaria: 500 A, Corrente secondaria<br>max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 1,<br>Convertitore di corrente con nucleo apribile |
|-------------|--|
| N. d'ordine | <u>2753250000</u>  |
| Tipo        | KCMA-42-500-5A-5VA-1   |
| GTIN (EAN)  | 4050118896671  |
| CPZ         | 1 Pieza  |
| Costruttore | MBS AG   |



## KCMA-42-500-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

| Omologazioni                 |                                       |                         |             |  |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| ROHS                         | Conforme                              |                         |             |  |
| Dimensioni e pesi            |                                       |                         |             |  |
| Profondità                   | 69 mm                                 | Profondità (pollici)    | 2.7165 inch |  |
| Posizione verticale          | 96 mm                                 | Altezza (pollici)       | 3.7795 inch |  |
| Larghezza                    | 67 mm                                 | Larghezza (pollici)     | 2.6378 inch |  |
| Peso netto                   | 187 g                                 |                         |             |  |
| Temperature                  |                                       |                         |             |  |
| Temperatura di magazzinaggio |                                       | Temperatura d'esercizio | -5 °C50 °C  |  |
| Conformità ambientale        | del prodotto                          |                         |             |  |
| Stato conformità RoHS        | Conforme senza esenzione              |                         |             |  |
| REACH SVHC                   | No SVHC superiori a 0,1 wt%           |                         |             |  |
| Attributi elettrici          |                                       |                         |             |  |
| Ol III                       | 4                                     |                         | 0.54        |  |
| Classe di precisione         | 1                                     | Corrente secondaria     | 05 A        |  |
| Carico                       | 5 VA                                  | Corrente primaria       | 500 A       |  |
| Caratteristiche tecniche     | e                                     |                         |             |  |
| Lunghezza del cavo           | 0.5 m                                 | Grado di protezione     | IP20        |  |
| Dimensioni dei condutt       | ori in tensione                       |                         |             |  |
| Tipo di cavo                 | Solo conduttore isolato               | Conduttore tondo        | 42.00 mm    |  |
| Luogo di installazione       | Uso interno                           | Conductore tondo        | 42.00 11111 |  |
| Coordinazione di isolan      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                         |             |  |
|                              |                                       |                         |             |  |
| Classe di precisione         | 1                                     |                         |             |  |
| Classificazioni              |                                       |                         |             |  |
| ETIM 6.0                     | EC002048                              | ETIM 7.0                | EC002048    |  |
| ETIM 8.0                     | EC002048                              | ETIM 9.0                | EC002048    |  |
| ETIM 10.0                    | EC002048                              | ECLASS 9.0              | 27-21-09-02 |  |
| ECLASS 9.1                   | 27-21-09-02                           | ECLASS 10.0             | 27-21-09-02 |  |
| ECLASS 11.0                  | 27-21-09-02                           | ECLASS 12.0             | 27-21-09-02 |  |
| ECLASS 13.0                  | 27-21-09-02                           | ECLASS 14.0             | 27-21-09-02 |  |
| ECLASS 15.0                  | 27-21-09-02                           |                         |             |  |

Versione catalogo / Disegni

## KCMA-42-500-5A-5VA-1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Disegni



