


**SFC-DS 0/21 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**SFC - SlimFix Clip MultiCard con due campi di etichettatura**

Per i marcatori del conduttore è necessario leggere rapidamente la designazione di avvio e di designazione del rispettivo conduttore. Qui è ragionevole stampare entrambi i dati direttamente su un marcatore.

I nuovi marcatori SFC-DS sono progettati come MultiCard e sono adatti per la stampa diretta con il nostro sistema di stampa PrintJet. Le loro due aree di etichettatura consentono di stampare più dati su un unico marcatore. I dati di stampa possono essere importati direttamente dai progetti CAE nel software di marcatura M-Print® PRO. Dopo la stampa, i marcatori sono posizionati intorno al conduttore e fissati saldamente con un meccanismo di bloccaggio speciale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafil e segnacavi, 21 x 4.2 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">2905010000</a>
Tipo	SFC-DS 0/21 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986918566
CPZ	200 Pieza

**SFC-DS 0/21 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Profondità	3.2 mm
Posizione verticale	21 mm
Larghezza	4.2 mm
Peso netto	0.41 g

Profondità (pollici)	0.126 inch
Altezza (pollici)	0.8268 inch
Larghezza (pollici)	0.1654 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.004 kg CO2 eq.

**Dati generali**

Tipo di stampa	Neutro
Larghezza	4.2 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Colori	giallo
Materiale di base	poliammide 66
Dimensioni del campo di siglatura	20 x 2.2 mm

Versione	con piedino a incastro
Classe d'infiammabilità UL 94	UL 94, V-2
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Alogen	No
Caratteri stampati	senza
Numero per rotolo	40

**Segnafili e segnacavi**

Alogen	No
Diametro esterno del conduttore, max.	2.5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1 mm <sup>2</sup>

Sezione di collegamento cavo, max.	1 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, min.	1.5 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 14.0	27-28-11-02

**SFC-DS 0/21 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

---

