


**SFC-DS 2/30 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**SFC - SlimFix Clip MultiCard con due campi di etichettatura**

Per i marcatori del conduttore è necessario leggere rapidamente la designazione di avvio e di designazione del rispettivo conduttore. Qui è ragionevole stampare entrambi i dati direttamente su un marcatore.

I nuovi marcatori SFC-DS sono progettati come MultiCard e sono adatti per la stampa diretta con il nostro sistema di stampa PrintJet. Le loro due aree di etichettatura consentono di stampare più dati su un unico marcatore. I dati di stampa possono essere importati direttamente dai progetti CAE nel software di marcatura M-Print® PRO. Dopo la stampa, i marcatori sono posizionati intorno al conduttore e fissati saldamente con un meccanismo di bloccaggio speciale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafili e segnacavi, 30 x 6 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">2905140000</a>
Tipo	SFC-DS 2/30 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986918788
CPZ	120 Pieza

**SFC-DS 2/30 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0.1968 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Peso netto	0.54 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.005 kg CO2 eq.

**Dati generali**

Tipo di stampa	Neutro	Versione	con piedino a incastro
Larghezza	6 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2, UL 94
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	giallo	Alogenici	No
Materiale di base	poliammide 66	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	29 x 4 mm	Numero per rotolo	24

**Segnafili e segnacavi**

Alogenici	No	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	3.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	4 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SFC-DS 2/30 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

