

SAIBGP-M-4T-6/11-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori M12 compatti codificati A, K, L, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V AC o 60 V DC e 12 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore collegabile al campo, M12
N. d'ordine	2906770000
Tipo	SAIBGP-M-4T-6/11-M12
GTIN (EAN)	4099986919204
CPZ	1 Pieza

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Diametro	23 mm	Peso netto	38 g
----------	-------	------------	------

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	4	Codifica	T-coded
Superficie dei contatti	Au (oro)	LED	No
Tipo di collegamento	PUSH IN	Materiale base della custodia	Ottone, nichelato
Diametro del cavo, max.	11 mm	Diametro del cavo, min.	6 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²
Tensione nominale	63 V	Corrente nominale	12 A
Grado di protezione	IP65	Cicli di inserimento	≥ 100
Grado di lordura	3	Genere di contatto	Femmina
Collegamento schermato	Sì	Materiale anello filettato	ottone, nichelato

Dati generali



Numero di poli	4	Collegamento 1	M12
Collegamento 2	PUSH IN	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Filettatura del collegamento	M12
Superficie dei contatti	Au (oro)	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1.5 mm ²
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.75 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 16 min. (AWG)	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 14 max. (AWG)		Schermatura	Sì
Grado di protezione	IP65	Cicli di inserimento	≥ 100

Norme

Resistente a urti e vibrazioni secondo	EN 50155:2001, DIN EN 61373
--	-----------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Disegni**Disegno quotato****Schema dei poli**

Disegni

Disegno dettagliato

