

**HDC MHX 3 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto****Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Modulo di potenza, 690 V, 40 A, Numero di poli: 3, PUSH IN con attuatore, Maschio, Slot a innesto necessari: 1 |
| N. d'ordine | <a href="#">2772780000</a>                                                                                     |
| Tipo        | HDC MHX 3 MP                                                                                                   |
| GTIN (EAN)  | 4064675036210                                                                                                  |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                        |

## HDC MHX 3 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E310075

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 33.4 mm | Profondità (pollici) | 1.315 inch  |
| Posizione verticale | 49.6 mm | Altezza (pollici)    | 1.9528 inch |
| Larghezza           | 14.6 mm | Larghezza (pollici)  | 0.5748 inch |
| Peso netto          | 26 g    |                      |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati di collegamento PE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di collegamento PE | Collegamento a vite<br>tramite telaio del modulo |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

## Dati generali

|                                                                        |                            |                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Numero di poli                                                         | 3                          | Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0           |
| Resistenza d'isolamento                                                | 10 <sup>12</sup> Ω         | Cicli di inserimento                       | ≥ 500         |
| Tipo                                                                   | Maschio                    | Classe di sovratensione                    | III           |
| Grado di lordura                                                       | 3                          | Materiale di base                          | policarbonato |
| Serie                                                                  | ModuPlug                   | Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 690 V         |
| Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV (DIN EN 61984)              |                            | Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) | 40 A          |
| Serie di requisiti con livelli di pericolo secondo la norma EN 45545-2 | R22 (HL 1-3), R23 (HL 1-3) | Slot a innesto necessari                   | 1             |

## Versione

|                                                                |                                    |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza di spellatura, collegamento di 12 mm dimensionamento | Tipo di collegamento               | PUSH IN con attuatore |
| Sezione di collegamento cavo, max. 6 mm <sup>2</sup>           | Sezione di collegamento cavo, min. | 2.5 mm <sup>2</sup>   |

## Classificazioni


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 |             |             |

Disegni


Illustrazione del prodotto



Disegno



Curva di carico



Curva di carico

