CH-SMC-00.33-VCC180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











1

Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, Femmina, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
N. d'ordine	<u>2775840033</u>
Tipo	CH-SMC-00.33-VCC180
GTIN (EAN)	4064675041535
CPZ	10 Pieza



CH-SMC-00.33-VCC180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Peso netto	5.6 g			
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati tecnici del cavo				
Lunghezza del cavo	0.33 m	Tipo di cavi	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV	
Colore della guaina	grigio	Sezione del conduttore	1.5 mm ²	
quantità di fili	2	Schermato	No	
Alogeni	No	Isolamento	PP	
Campo delle temperature, posa mobile, max.	90 °C	Campo delle temperature, posa mobile, min.	-25 °C	
Campo delle temperature, posa fissa, max.	90 °C	Campo delle temperature, posa fissa, min.	-40 °C	
Cavo materiale	PUR/ TPE	Raggio di curvatura min., mobile	15 x diametro cavo	
Raggio di curvatura min., fisso	10 x diametro cavo	Diametro esterno	6.4 mm ± 0.25 mm	
Dati tecnici del connettore				
Connettore	Numero di poli	2		
Commence	Numero di poli	2		
	Tipo Femmina			
Dati tecnici generali				
_				
Numero di poli	2	Tensione impulsiva di dimensionamento		
Tensione nominale Grado di protezione	600 V IP20	Corrente nominale	18.5 A	
<u> </u>	IF20			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576	
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576	
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02	
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02	
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-06-04-02 27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02	

Versione catalogo / Disegni

CH-SMC-00.33-VCC180





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





MIN. FRONT PLATE CUT-OUT