

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cabtite - Piastre di inserimento cavi

Inserimento di cavi e fili senza spine all"interno di armadi di comando, custodie o macchine negli spazi più ristretti, con semplicità e con il minimo ingombro.

Con le piastre di inserimento cavi Cabtite, è possibile farlo anche in ambienti gravosi, che si tratti di tubi flessibili di protezione, tubi flessibili pneumatici/idraulici o cavi di fibra ottica, i cavi vengono installati rapidamente, con semplicità e con il minimo ingombro. L'installazione è eseguita tramite una singola apertura rettangolare sulla parete ed è pertanto fino al 40% più rapida (se paragonata ai pressacavi standard).

La versione a vite IP66 delle piaste di inserimento cavi è testata secondo DIN EN 60529 ed è realizzata in materiale TPE certificato UL94 V-0 con un nucleo in plastica dura, adatto a temperature da -40 °C a +90 °C. Le piastre di inserimento cavi Cabtite sono un'alternativa economica ai pressacavi tradizionali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 21.2 mm, -40 °C90 °C, IP66
N. d'ordine	<u>2779330000</u>
Tipo	CABTITE EP 24/16 GY
GTIN (EAN)	4064675048909
CPZ	10 Pieza

1

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omo	logazio	ni
-----	---------	----

Omologazioni	
	TO THE US

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E223801

Dimensioni e pesi

Profondità	21.2 mm	Profondità (pollici)	0.8346 inch
Posizione verticale	58 mm	Altezza (pollici)	2.2835 inch
Larghezza	149.6 mm	Larghezza (pollici)	5.8898 inch
Peso netto	105.7 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C90 °C	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Numero di cavi collegabili

Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare		
Number of connectable cables	16		
Entrate cavi	Numero	8	
	Diametro cavo, min.	3.2 mm	
	Diametro cavo, max.	5.5 mm	
	Tipo di cavo	Cavo tondo	
	Numero	6	
	Diametro cavo, min.	5 mm	
	Diametro cavo, max.	8.5 mm	
	Tipo di cavo	Cavo tondo	
	Numero	2	
	Diametro cavo, min.	9.5 mm	
	Diametro cavo, max.	14.5 mm	
	Tipo di cavo	Cavo tondo	

Informazioni generali

Coppia di serraggio	3.5 Nm	Silicone	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Grado di protezione	IP66
Materiale di base	TPE	Grado di protezione (UL)	Type 1, Type 12, Type 4X

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15

Data di creazione 12.11.2025 10:30:40 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-18-28-15




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Materiale di fissaggio



Il sistema di inserimento cavi Cabtite offre la massima flessibilità nella gestione dei cavi in armadi di comando, custodie e macchine, allo stesso tempo permettendo di risparmiare tempo e garantendo una funzione di isolamento e fermacavo sicura per cavi con terminale già inserito e senza terminale.

La forma modulare dei telai, degli inserti a griglia e gli elementi di sigillatura Cabtite permette una rapida configurazione degli intagli per cavi con terminale preinserito, senza dover impiegare utensili e con una affidabile sigillatura di grado IP66 a norma DIN EN 60529. Telaio. Inserto. Guarnizione. Le tre componenti di base del sistema modulare garantiscono massima flessibilità, variabilità e diversità di varianti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CABTITE SC M5X25 SET	Versione
N. d'ordine	<u>2635120000</u>	Vite di montaggio, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Acciaio,
GTIN (EAN)	4050118662160	inossidabile, argento, Posizione verticale: 30 mm, Larghezza: 8.5 mm,
CPZ	1 ST	Profondità: 8.5 mm

Punzone a fessura rettangolare per connettori di potenza



Per realizzare delle aperture nel vostro quadro elettrico gli utensili di foratura Weidmüller sono la scelta ideale.

- Pressacavi PG
- Pressacavi M
- Pressacavi speciali Non adatto per acciaio inox!

Dati generali per l'ordinazione

- at. 90	zun generun per rerumazione		
Tipo	KOK-112X36	Versione	
N. d'ordine	9204870000	Sheet holes	
GTIN (EAN)	4032248693801		
CPZ	1 ST		

Data di creazione 12.11.2025 10:30:40 MEZ

Versione catalogo / Disegni 5