

**PROTECTIVE COVER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I dispositivi in questa serie indicano valori di processo analogici universali.

A seconda della versione, i dispositivi convertono/isolano i segnali in un segnale di corrente analogico e presentano relè di valore limite aggiuntivi che commutano ulteriori segnali.

Caratteristiche:

- È possibile elaborare diverse varianti di sensore.
- Occorre un'alimentazione di energia ausiliaria.
- Anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli, il valore sullo schermo è chiaramente visibile.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Indicazione, Calotta di copertura, Ingresso : I/U universale, 0-20 mA, HART® trasparente, Uscita : Potenziometro, Temperatura, Termocoppia
N. d'ordine	<a href="#">2964330000</a>
Tipo	PROTECTIVE COVER
GTIN (EAN)	4099986768086
CPZ	1 Pieza

**PROTECTIVE COVER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	120 mm	Profondità (pollici)	4.7244 inch
Posizione verticale	48.8 mm	Altezza (pollici)	1.9213 inch
Larghezza	96.6 mm	Larghezza (pollici)	3.8031 inch
Peso netto	36.96 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Tipo di montaggio Montaggio frontale Grado di protezione IP65

**Ingresso**

Tipo altro

**Coordinazione di isolamento**

Separazione galvanica senza separazione

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
ETIM 10.0	EC000677	ECLASS 14.0	27-14-31-10
ECLASS 15.0	27-14-31-10		

## PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Esempio d'uso

