



La serie Weidmüller in acciaio inossidabile comprende un vasto assortimento di fascette serratocavo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 316,
- ideali per impiego all'esterno,
- resistenti all'irraggiamento e alla corrosione,
- antimagnetici,
- bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serratocavo, 7.9 x 840 mm, acciaio inossidabile 1.4404 (316L), 1112 N
N. d'ordine	2791490000
Tipo	SCT 7.9/840
GTIN (EAN)	4064675071013
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E524836

Dimensioni e pesi

Profondità	0.26 mm	Profondità (pollici)	0.0102 inch
Posizione verticale	840 mm	Altezza (pollici)	33.0708 inch
Larghezza	7.9 mm	Larghezza (pollici)	0.311 inch
Peso netto	14.53 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...300 °C	Temperatura di posa	-40
------------------------------------	--------------	---------------------	-----

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	Si	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Campo delle temperature di impiego, max.	300 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogenici	No
Diametro del cavo, max.	250 mm	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Resistenza alla trazione	1112 N	Diametro fascio, max.	250 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	250 lbf	Diametro fascio, min.	20 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Disegni

