Foglio dati

KT 40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili da taglio
N. d'ordine	<u>2993490000</u>
Tipo	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
CPZ	1 Pieza



KT 40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	37 mm	Profondità (pollici)	1.4567 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3.3464 inch
Larghezza	305 mm	Larghezza (pollici)	12.0078 inch
Peso netto	808.72 a		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo settoriale in rame	3 x 50 SM	Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	500 kcmil
Cavo in rame - flessibile, max.	300 mm ²	Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	600 kcmil
Cavo in rame - semirigido, max.	300 mm ²	Cavo in rame, max. Ø	40 mm
Cavo settoriale in alluminio	4 x 50 SE	Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	500 kcmil
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm²)	300 mm ²	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	40 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-90-11	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Versione catalogo / Disegni