





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Cavi confezionati con 2x RJ45, idonei per applicazioni di misurazione smart, colori diversi in conformità alla DIN VDE 0603-100. Connettori e cavi corti con un piccolo raggi di curvatura per spazi stretti, custodie con isolamento circolare che garantiscono la classe di protezione IP30 in condizioni di abbinamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo Patch, RJ45 IP30 (innestato), RJ45 IP30 (innestato), Cat. 6, LSZH, 2 m, , diritto, 4 kV
N. d'ordine	<u>3009480020</u>
Tipo	IE-C6OP8LO0020N40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099987179843
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni



IE-C6OP8LO0020N40N40-O-K4KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Lunghezza	2 m	Lunghezza (pollici)	78.7402 inch		
Peso netto	40 g	<u> </u>			
Temperature					
Tanan anatuna di maanamin an nia		Taman anatura dia cancinia	-20 °C70 °C		
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa	0 °C50 °C	Temperatura d'esercizio	-20 C70 C		
Norme					
	150 00000 5 5 4				
Connettori a norma	IEC 60603-7-51				
Proprietà elettriche					
Tensione d'esercizio	30 V	PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3bt		
Standard generali					
Connettori a norma	IEC 60603-7-51	Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	VDE-AR-N 4100:2019-04		
Connettore maschio dx					
	D145 IBOO (;				
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP30 (innestato), Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate				
Connettore maschio sx					
Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP30 (innestato), Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate				
Proprietà elettriche cavo					
Tensione nominale (DC) Tensione d'esercizio	30 V 30 V	Tensione impulsiva di dimensionamer Categoria	nto 4 kV Cat. 6		
Durata segnale	5.1 ns/m	Categoria	Cat. 0		
Proprietà meccaniche e del	l materiale dei cavi				
Colori Resistenza alla fiamma	arancione in accordance with IEC 60332-1-2	Alogeni	esente da alogeni		
Spina di collegamento					
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP30 (innestato),	Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP30 (innestato),		
opina di conogumento a desta	Contatto maschio, Diritto,	opina ai conegamento a sinsua	Contatto maschio, Diritto,		

Data di creazione 15.11.2025 04:19:11 MEZ

Versione catalogo / Disegni





IE-C6OP8LO0020N40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	Spina di collegamento, schermate		Spina di collegamento, schermate
Struttura del cavo			
Colore della guaina	arancione	Sezione	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm²
Schermatura	SF/UTP	quantità di fili	8
Diametro isolamento	0.68 mm	Isolamento	PE
Diametro guaina, max.	4.1 mm	Diametro guaina, min.	3.9 mm
Materiale rivestimento	LSZH	Struttura cavo	Doppio isolamento secondo VDE 0603-100
Codifica a colori	bianco / blu, bianco / arancione, bianco / verde, bianco / marrone	Schermatura totale	Calza di schermatura con fili di rame, Foglio de alluminio
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Versione catalogo / Disegni